



GENIE

GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Mises en garde et sécurité

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E27 [E27]	65 %	
Durée de vie nominale	10 000 h		
Nombre de cycles d'allumage	10 000		
Durée de vie nominale (heures)	10 000 h		
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Flux lumineux	580 lm	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide	Consommation électrique	11 W
Coordonnée chromatique X	313	Courant lampe (nom.)	80 mA
Coordonnée chromatique Y	337	Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Facteur de puissance (fraction)	0.6
Efficacité lumineuse (nominale)	52 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Stick
-------------------	-------

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6
-------------------------------	----------------------------------

Nom de produit complet	GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	871150080106710
Code de commande	80106710
Code 12NC	929689243401
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500801067
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500801562

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W CDL E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm

