



GENIE

GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Cycle d'allumage	10000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	810 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	810 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	88 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	58 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	100 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,3 s

Température de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	40 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non


Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871150080120310
Désignation Produit	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6
Code barre produit (EAN)	8711500801203
Code de commande	80120310
Local Code	GENIE14WE27
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929689243501
Poids net (pièce)	0,090 kg

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	127 mm	44,5 mm

Econ Genie ErP NG 14W/827 E27 220-240V

