

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PHILIPS

**Anschrift des Lieferanten:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Numéro 10461, 5600VB  
Eindhoven, NL

**Modellkennung:** 9290013933A

## Art der Lichtquelle:

|                                                                               |         |                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Verwendete<br>Beleuchtungstechnologie:                                        | LED     | Ungebündelt oder<br>gebündelt:  | NDLS |
| Art des Sockels der Lichtquelle<br>(oder andere elektrische<br>Schnittstelle) | G13 ROT |                                 |      |
| Netzspannung/Nicht direkt<br>an die Netzspannung<br>angeschlossen:            | NMLS    | Vernetzte<br>Lichtquelle (CLS): | Nein |
| Farblich abstimmbare<br>Lichtquelle:                                          | Nein    | Hülle:                          | -    |
| Lichtquelle mit hoher<br>Leuchtdichte:                                        | Nein    |                                 |      |
| Blendschutzschild:                                                            | Nein    | Dimmbar:                        | Nein |

## Produktparameter

| Parameter                                                                                                                                                                                            | Wert                       | Parameter                                                                                                                                                                                       | Wert  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allgemeine Produktparameter:</b>                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                 |       |
| Energieverbrauch im Ein-<br>Zustand (kWh/1000 h), auf<br>die nächstliegende ganze Zahl<br>gerundet                                                                                                   | 8                          | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                          | E     |
| Nutzlichtstrom ( $\phi_{use}$ ) mit<br>Angabe, ob sich der Wert auf<br>den Lichtstrom in einer Kugel<br>(360° °), in einem breiten Kegel<br>(120° °) oder in einem schmalen<br>Kegel (90° °) bezieht | 1 050 in<br>Kugel (360° °) | ähnliche<br>Farbtemperatur,<br>gerundet auf die<br>nächstliegenden<br>100 K, oder Spanne<br>der einstellbaren<br>ähnlichen<br>Farbtemperaturen,<br>gerundet auf die<br>nächstliegenden<br>100 K | 6 500 |
| Leistungsaufnahme im Ein-<br>Zustand ( $P_{on}$ ) in W                                                                                                                                               | 8,0                        | Leistungsaufnahme<br>im<br>Bereitschaftszustand<br>( $P_{sb}$ ) in W, auf die<br>zweite Dezimalstelle<br>gerundet                                                                               | 0,00  |

|                                                                                                                               |        |      |                                                                                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{\text{net}}$ ) für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet |        | -    | Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte | 80                           |
| äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuereinheit und Nicht-Beleuchtungsteil (Millimeter)      | Höhe   | 603  | Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast                                 | Siehe Bild auf letzter Seite |
|                                                                                                                               | Breite | 28   |                                                                                                          |                              |
|                                                                                                                               | Tiefe  | 28   |                                                                                                          |                              |
| Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme <sup>(a)</sup>                                                               |        | -    | Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)                                                            | -                            |
|                                                                                                                               |        |      | Farbwertanteile (x und y)                                                                                | 0,312<br>0,328               |
| <b>Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:</b>                                                                              |        |      |                                                                                                          |                              |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex                                                                                               |        | 0    | Lebensdauerfaktor                                                                                        | 0,90                         |
| Lichtstromerhalt                                                                                                              |        | 0,96 |                                                                                                          |                              |

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

