

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos

**Nombre o marca comercial del proveedor:** PHILIPS

**Dirección del proveedor:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Número 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador del modelo:** 9290024931

## Tipo de fuente luminosa:

|                                                                     |       |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tecnología de iluminación utilizada:                                | LED   | No direccional o direccional:    | DLS                              |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | GU5.3 |                                  |                                  |
| De red o no de red:                                                 | NMLS  | Fuente luminosa conectada (CLS): | No                               |
| Fuente luminosa de color variable:                                  | No    | Envoltente:                      | -                                |
| Fuente luminosa de alta luminancia:                                 | No    |                                  |                                  |
| Protección antideslumbramiento:                                     | No    | Atenuable:                       | Solo con atenuadores específicos |

## Parámetros del producto

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|

## Parámetros generales del producto:

|                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo                                                            | 6                         | Clase de eficiencia energética                                                                                                                                                           | G           |
| Flujo luminoso útil ( $\phi_{use}$ ), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 345 en Cono amplio (90 °) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 2200...2700 |
| Potencia en modo encendido ( $P_{encendido}$ ), expresada en W                                                                                    | 5,8                       | Potencia en modo de espera ( $P_{sb}$ ), expresada en W                                                                                                                                  | 0,00        |

|                                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |             |      | y redondeada al segundo decimal                                                                                  |                                     |
| Potencia en modo de espera en red ( $P_{red}$ ) para CLS, expresada en W y redondeada al segundo decimal                                                       |             | -    | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | 90                                  |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura      | 46   | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga                          | Véase la imagen en la última página |
|                                                                                                                                                                | Anchura     | 51   |                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                | Profundidad | 51   |                                                                                                                  |                                     |
| Declaración de potencia equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                             |             | Sí   | En caso afirmativo, potencia equivalente (W)                                                                     | 35                                  |
|                                                                                                                                                                |             |      | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                                                   | 0,458<br>0,410                      |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas direccionales:</b>                                                                                                          |             |      |                                                                                                                  |                                     |
| Intensidad luminosa máxima (cd)                                                                                                                                |             | 800  | Ángulo del haz en grados, o intervalo de ángulos del haz que puede regularse                                     | 36                                  |
| <b>Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:</b>                                                                                                          |             |      |                                                                                                                  |                                     |
| Valor del índice de rendimiento de color R9                                                                                                                    |             | 0    | Factor de supervivencia                                                                                          | 0,90                                |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso                                                                                                                     |             | 0,96 |                                                                                                                  |                                     |

(a) '-': no aplicable;

(b) '-': no aplicable;

