

IS:LCJ20 OMNISPOT TRACK JUNO ADAPTER

READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING LUMINAIRE

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electric shock, turn off electricity at fuse box before proceeding.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING AND OPERATING LCJ06, LCJ10, LCJ20 SERIES JUNO TRACK LED LUMINAIRES. FOR USE WITH 120V JUNO T, TU AND R SERIES OR CON-TECH LT SERIES TRACK SYSTEMS ONLY.

Juno is a registered trademark of Juno Manufacturing, Inc.
Con-Tech is a registered trademark of Conservation Technology, LLC.

- Compatible with ceiling, wall and suspended mounted track.
- Compatible with certain types of dimmers. See specification sheets LC06, LC10, LC20 for compatible dimmers.
- Accessories: See page 2 for accessory compatibility.
- CAUTION: HOT SURFACE. Keep away from curtains and any other combustible materials.
- CAUTION: Turn power off and allow fixture to cool before handling.
- CAUTION: No consumer serviceable parts. Contact factory if service is required.
- CAUTION: For use in dry locations only.

INSTRUCTIONS FOR ATTACHING LUMINAIRE TO TRACK.

1. Turn off power to TRACK. Put SWITCH on ADAPTER in off position.

A. JUNO TRACK FIG. 1

1. Insert luminaire into TRACK as shown in FIG. 4. Arrows on ADAPTER on GROOVE SIDE OF TRACK
2. Rotate ADAPTER clockwise 90° until LOCKING TAB snaps into track. FIG. 3
3. TO REMOVE: Put SWITCH on ADAPTER in off position. Pull down on LOCKING TAB and rotate ADAPTER counterclockwise.

B. JUNO 2 CIRCUIT TRACK FIG. 2

TO POWER ON LOWER CIRCUIT:

1. Ensure CONTACTS are at the same level. Push down contacts if needed.
2. Follow instructions above for installing into track.

TO POWER ON UPPER CIRCUIT:

1. Raise "P" CONTACT to high position by pulling CONTACT as high as stop permits. FIG. 5
2. Follow instructions above for installing into track.




FIG. 5




FIG. 4




FIG. 1
JUNO TRACK
SINGLE CIRCUIT




FIG. 2
JUNO TRACK
TWO CIRCUIT




FIG. 3





IS:LCJ20 OMNISPOT TRACK JUNO ADAPTER

INSTALLING REFLECTOR FIG. 6

1. Remove APERTURE HOUSING from HOUSING by rotating APERTURE HOUSING counterclockwise.
2. Rotate REFLECTOR clockwise until it locks into REFLECTOR HOLDER.
3. Place APERTURE HOUSING against HOUSING. Rotate clockwise to thread into HOUSING. Ensure APERTURE HOUSING is installed completely in HOUSING.

NOTE: LCJ06/LCJ10 series compatible with LLMR series reflectors (Sold Separately).
LCJ20 series compatible with LLAV11R series reflectors (Sold Separately).


Rotate in directions as shown. Horizontal and vertical rotation have mechanical stops. **DO NOT** force past stops.



INSTALLING ACCESSORIES INTO FIXTURE WITH APERATURE HOUSING FIG. 7

1. Remove APERTURE HOUSING from HOUSING by rotating counterclockwise.
2. Place SNOOT and/or FILM in APERTURE HOUSING. No HEX CELL allowed.
3. Place APERTURE HOUSING against HOUSING. Rotate clockwise to thread into HOUSING. Ensure APERTURE HOUSING is installed completely in HOUSING.

NOTE: Luminaire (Aperture Housing) accepts 1 film and 1 snoot maximum. The use of 1 hex cell, 1 film, and 1 snoot requires the use of an accessory holder (Sold Separately)




INSTALLING ACCESSORIES INTO FIXTURE WITH ACCESSORY HOLDER FIG 8

1. Remove APERTURE HOUSING from HOUSING by rotating counterclockwise. Replace APERTURE HOUSING with ACCESSORY HOLDER (Sold Separately).
2. Place HEX CELL, SNOOT, and/or FILM in ACCESSORY HOLDER.
3. Place ACCESSORY HOUSING against HOUSING. Rotate clockwise to thread into HOUSING. Ensure ACCESSORY HOLDER is installed completely in HOUSING.


ACCESSORY COMPATIBILITY

MAX # OF ACCESSORIES WITH APERTURE HOUSING: (1) SNOOT + (1) FILM
MAX # OF ACCESSORIES WITH ACCESSORY HOLDER: (1) SNOOT + (1) FILM + (1) HEX CELL




Accessory Holder

LC10AH series, for use with LC06/LC10 series fixtures. LC20AH series, for use with LC20 series fixtures
SOLD SEPARATELY




Film

LC10 film series, for LC06/LC10 series fixtures. LC20 Film Series, for LC20 series fixtures. Place textured side of the film towards the light. No color gels or filters allowed.
SOLD SEPARATELY



Hex Cell Louver

7472, for use with LC06/LC10 series fixtures. LC20HC, for use with LC20 series fixtures.
Requires ACCESSORY HOLDER.
SOLD SEPARATELY



Snoot

LC10SN series, for use with LC06/LC10 series fixtures. LC20SN series, for use with LC20 series fixtures.
SOLD SEPARATELY



IS:LCJ20 OMNISPOT TRACK JUNO ADAPTER

VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

Ce luminaire est prévu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux réglementations locales applicables. Pour assurer une entière conformité aux codes et réglementations locaux, veuillez contacter un inspecteur en électricité avant de procéder à l'installation. Pour prévenir un choc électrique, couper l'électricité au coffret de fusibles ou au disjoncteur avant de procéder.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DES LUMINAIRES LED A RAIL SERIES LCJ06, LCJ10 ET LCJ20 DE JUNO
À UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES SYSTÈMES À RAIL 120 V SÉRIES T, TU ET R JUNO OU SÉRIE LT CON-TECH.
Juno est une marque déposée de Juno Manufacturing, Inc. Con-Tech est une marque déposée de Conservation Technology, LLC.

- Compatible avec les rails montés au plafond, au mur ou suspendus.
- Compatible avec certains types de gradateurs. Se reporter aux feuillets de spécifications LC20 pour la liste des gradateurs compatibles.
- Accessoires : Voir page 4 pour compatibilité avec les accessoires.
- MISE EN GARDE : SURFACE CHAUDE. Éloigner des rideaux et toute autre matière combustible.
- MISE EN GARDE : Éteindre et laisser refroidir l'appareil avant de le manipuler.
- MISE EN GARDE : Aucune pièce réparable par l'utilisateur. Veuillez contacter l'usine au besoin.
- MISE EN GARDE : Pour usage dans les emplacements secs seulement.

INSTRUCTIONS POUR FIXER UN LUMINAIRE SUR UN RAIL.

1. Couper l'alimentation vers le RAIL. Mettre l'INTERRUPTEUR de l'ADAPTATEUR à la position d'arrêt.

A. RAIL JUNO VIG. 1

1. Insérer le luminaire dans le RAIL, de la façon illustrée à la VIG. 4. Les flèches de l'ADAPTATEUR doivent pointer du CÔTÉ RAINURÉ DU RAIL
2. Faire pivoter l'ADAPTATEUR de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LANGUETTE DE VERROUILLAGE s'enclenche dans le rail. VIG. 3
3. POUR RETIRER : Mettre l'INTERRUPTEUR de l'ADAPTATEUR à la position d'arrêt. Tirer la LANGUETTE DE VERROUILLAGE vers le bas et faire pivoter l'ADAPTATEUR dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.


B. RAIL JUNO À DEUX CIRCUITS VIG. 2

POUR ALIMENTER LE CIRCUIT INFÉRIEUR :


1. Vérifier que les CONTACTS sont au même niveau. Pousser les contacts vers le bas, si nécessaire.
2. Suivre les directives ci-dessus pour l'installation sur le rail.

POUR ALIMENTER LE CIRCUIT SUPÉRIEUR :


1. Soulever le CONTACT « P » en position élevée en l'amenant le plus haut possible contre la butée. VIG. 5
2. Suivre les directives ci-dessus pour l'installation sur le rail.




VIG. 5




VIG. 4



VIG. 1
RAIL JUNO



VIG. 2
RAIL JUNO
À 2 CIRCUITS



VIG. 3



IS:LCJ20 OMNISPOT TRACK JUNO ADAPTER

INSTALLATION DU RÉFLECTEUR FIG. 6

1. Retirer le BOÎTIER D'OUVERTURE du BOÎTIER en tournant le BOÎTIER D'OUVERTURE dans le sens antihoraire.
2. Tourner le RÉFLECTEUR dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille dans le PORTE-RÉFLECTEUR.
3. Placer le BOÎTIER D'OUVERTURE contre le BOÎTIER. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille dans le BOÎTIER.

NOTE : Série LCJ06/LCJ10 compatible avec les réflecteurs série LLMR. Série LCJ20 compatible avec les réflecteurs série LLAVI I R. RÉFLECTEURS vendu séparément.

Tourner dans le sens indiqué. Les mécanismes de rotation verticale et horizontale offre des butées mécaniques. **NE PAS** forcer le mouvement une fois bloqué.




FIG. 6
APPAREIL SANS
ACCESSOIRE




FIG. 7
APPAREIL AVEC ACCESSOIRES
(BOÎTIER D'OUVERTURE)

INSTALLATION DES ACCESSOIRES AVEC LE BOÎTIER D'OUVERTURE FIG. 7

1. Retirer le BOÎTIER D'OUVERTURE du BOÎTIER en tournant le BOÎTIER D'OUVERTURE dans le sens antihoraire.
2. Placer le COUPE-FLUX ou la PELLICULE dans le BOÎTIER D'OUVERTURE. Le PARALUME À CELLULES HEXAGONALES n'est pas permis.
3. Placer le BOÎTIER D'OUVERTURE contre le BOÎTIER. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il s'enfile sur les filets du BOÎTIER. S'assurer que le BOÎTIER D'OUVERTURE est installé complètement dans le BOÎTIER.

NOTE : Le luminaire (boîtier d'ouverture) accepte au maximum 1 pellicule et 1 coupe-flux. L'utilisation de 1 paralume à cellules hexagonales, 1 pellicule et 1 coupe-flux exige l'utilisation d'un porte-accessoires (vendu séparément).

INSTALLATION DES ACCESSOIRES DANS LE LUMINAIRE AVEC LE PORTE-ACCESSOIRES FIG 8

1. Retirer le BOÎTIER D'OUVERTURE du BOÎTIER en tournant le BOÎTIER D'OUVERTURE dans le sens antihoraire. Remplacer le BOÎTIER D'OUVERTURE par le PORTE-ACCESSOIRES (vendu séparément).
2. Placer le PARALUME À CELLULES HEXAGONALES, le COUPE-FLUX, et/ou la PELLICULE dans le PORTE-ACCESSOIRES.
3. Placer le PORTE-ACCESSOIRES contre le BOÎTIER. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il s'enfile sur les filets du BOÎTIER. S'assurer que le PORTE-ACCESSOIRES est entièrement installé dans le BOÎTIER.




FIG. 8
APPAREIL AVEC ACCESSOIRES
(PORTE-ACCESSOIRES)

COMPATIBILITÉ AVEC LES ACCESSOIRES

MAXIMUM D'ACCESSOIRES AVEC LE BOÎTIER D'OUVERTURE : (1) COUPE-FLUX + (1) PELLICULE

MAXIMUM D'ACCESSOIRES AVEC LE PORTE-ACCESSOIRES : (1) COUPE-FLUX + (1) PELLICULE + (1) PARALUME À CELLULES HEXAGONALES




Porte-accessoires : Série LC10AH, Pour usage avec les appareils série LC06/LC10. Série LC20AH, Pour usage avec les appareils série LC20. **VENDU SÉPARÉMENT**



Pellicule : Série LC10 pellicule, pour usage avec les appareils série LC06/LC10. Série LC20 pellicule, pour usage avec les appareils série LC20. Placer le côté texturé de la pellicule vers la lumière. Les gels ou filtres de couleur ne sont pas permis. **VENDUE SÉPARÉMENT**



Paralume à cellules hexagonales : 7472, pour usage avec les appareils série LC06/LC10. LC20HC, pour usage avec les appareils série LC20. Exige le PORTE-ACCESSOIRES. **VENDU SÉPARÉMENT**



Coupe-flux : Série LC10SN, pour usage avec les appareils série LC06/LC10. Série LC20SN, pour usage avec les appareils série LC20. **VENDU SÉPARÉMENT**



© 2016 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
www.philips.com/luminaires

Philips Lighting North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873 USA
Phone: 855-486-2216

Philips Lighting Canada Ltd.
281 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008