

PHILIPS

Plafon

Funcional

Cinnabar

White



8718696125793



Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

Efeito de luz

- Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

Fácil de experimentar

- Instalação fácil

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destques

Ótica entrelaçada

Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária fica pronta a ligar.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de

uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Fácil de limpar

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Efeito de luz difusa: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Não

Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafon
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Altura: 7,9 cm
- Comprimento: 32 cm
- Peso líquido: 0,5 kg
- Largura: 32 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 24 W
- Diâmetro: 320 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1500
- Tecnologia da lâmpada: LED, 240 V
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 16
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: I - com ligação à terra

8718696125793

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696125793
- Peso líquido: 0,430 kg
- Peso bruto: 0,697 kg
- Altura: 8,700 cm
- Comprimento: 34,400 cm
- Largura: 34,400 cm
- Número de material (12NC): 915004987201



Data de publicação:
2022-09-02
Versão: 0.241

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com