

PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

14,5 Вт–120 Вт (лампы
накаливания: 120 Вт,
компактные люминесцентные
лампы: 27 Вт)

E27

теплый белый



8718699640477



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Финишная обработка колбы: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 13,2 см
- Вес: 0,12 kg
- Ширина: 6,8 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 12 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000
- Диапазон температур окружающей среды: От -20 до +45 °C

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Теплый белый
- Номинальная светоотдача: 1650 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время прогрева до 60 % света: 0.5 s
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 3000 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 113 лм/В
- Светоотдача: 1 650 лм

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 135 mA
- Эффективность: 113 лм/В
- RoHS-совместимый: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8718699640477
- EOC: 871869964047700
- Название изделия: LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.51

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 14,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 120 В
- Энергопотребление: 14,5 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 13,2 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Номинальный срок службы: 12 000 часов
- расчетная световая отдача: 1650 лм
- расчетная мощность: 14.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Цоколь: E27 | E27



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.62

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com