



# 여느 때와 다름없는 조명

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

#### 고품질 조명

- . 불가시적 깜박임
- . 24시간 지속되는 조명

#### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

ㆍ장수명 전구 - 최대 15년 지속

## 주요제품

#### 불가시적 깜박임

빛이 연속적으로 빠르게 깜박이면 눈이 불 편하여 두통을 야기할 수 있고, 심지어 광 과민성 간질 환자에게는 발작을 일으킬 수 도 있습니다. 깜박임은 불쾌하고 불필요합 니다. LED는 드라이버 전류에 신속 반응하 기 때문에 깜박일 수 있습니다. 그러나 필 립스 LED는 드라이버 전류 출력의 변동이 최소화되도록 설계되었기 때문에 깜박임을 야기하는 요인들을 제거합니다. 따라서 여 러분에게는 그 기미도 보이지 않습니다.

#### 24시간 지속되는 조명

혁신적이면서도 빈티지한 디자인 덕분에 이 LED 전구는 일반적으로 빔 스프레드 엥 지에 나타나는 그림자를 방지합니다. 결과 적으로, 자연스럽고 따뜻한 백색광이 주위 를 둘러싸고 있습니다.

#### 15,000 시간의 정격 평균 수명



수명이 최대 15.000 시간이기 때문에 전구 를 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수 있으며, 완벽한 조명 솔루션을 15년 이상 즐 길 수 있습니다.

## 사양

#### 전구 특성

• 조광가능: 아니요 • 의도된 용도: 옥내 . 램프 모양: T45

### 전구 규격

· 소켓: E26

• 높이: 13.5 cm • 폭: 4.5 cm

#### 내구성

- 명목 수명: 15,000 시간 · 스위치 주기 수: 50.000

#### 조명 특성

· 빔 각도: 240°

. 연색성 지수(CRI): 80

• 색 온도: 6500 K

· 명목 광속: 1100 lm

· 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 · EAN/UPC - 제품: 8718699688707 등

· 색상 코드: 865 | CCT of 6500K

#### 기타

. 눈 편안: 예

#### 기타 특성

• 효능: 122 lm/W

#### 포장 정보

. EAN: 8718699688707 • EOC: 871869968870700

• 제품 명칭: LEDStick 9W E26 6500K 1PF/12 KR

#### 전력 소비량

. 역률: 0.9

• 전압: 100-240 V

• 전력: 9 W

. 전력 수준: 85 W

#### 제품 규격 및 무게

. 길이: 13.5 cm

#### 기술 사양

• 진동 횟수: 50-60 Hz

#### 포장 치수 및 무게

· 순중량: 0.07 kg

· 총중량: 0.09 kg

• 높이: 17 cm

. 길이: 4.8 cm

• 폭: 4.8 cm

· 제품 코드 (12NC): 929002232221

