

# PHILIPS

E27, набор из 1 штук

Hue White and color  
ambiance

Белый и цветной свет

Постоянный контроль по  
Bluetooth

Управление из приложения или  
голосом\*

Добавьте блок управления Hue,  
чтобы расширить возможности



Работает  
с Алисой

Works with  
Apple HomeKit

works with  
Google Assistant

8718699748159



## Интуитивные интеллектуальные световые решения

Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с помощью одной умной лампы, которая предлагает теплый или холодный белый свет, а также 16 миллионов других цветов. Используйте Bluetooth для мгновенного управления освещением в одной комнате или подключитесь к блоку управления Hue Bridge, чтобы воспользоваться полным набором функций.

### Безграничные возможности

- Управление через приложения или голосом\*

### Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
- Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления


# Особенности

## Управление через приложения или голосом\*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

## Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

## Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

## Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

## Подходящие световые схемы для ежедневных занятий



Создайте комфортную атмосферу в доме с помощью четырех предварительно заданных световых режимов, разработанных специально для ваших ежедневных занятий: отдыха, чтения, концентрации и активности. Две схемы с холодным оттенком концентрации и активности помогут вам проснуться утром или сосредоточиться на выполнении задачи, тогда как более теплые режимы чтения и отдыха позволят удобно уединиться с книгой или собраться с мыслями.

Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления



Добавьте блок управления (продается отдельно) к вашим интеллектуальным источникам света, чтобы воспользоваться полным набором функций Philips Hue. С помощью блок управления вы можете добавить до 50 интеллектуальных источников света для управления во всем доме. Создайте подпрограммы для автоматизации всего домашнего освещения вашего умного дома.

Управляйте своими светильниками, находясь вдали от дома, или добавляйте аксессуары, такие как датчики движения и интеллектуальные переключатели.

## Технические характеристики

### Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 62x110

### Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 0 % <math>N</math> <math>80</math> % (без конденсации)
- Рабочая температура: 0 °C — 40 °C

### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

### Гарантия

- 2 г: Да

### Обслуживание

- Гарантия: 2 года

### Технические характеристики

- Вес: 72
- Технология производства ламп: светодиодный
- Световой поток при 2700 К (заводская настройка): 0 лм
- Световой поток при 4000К: 0 лм

### Лампа

- Цветовая температура: 2000K–6500K +16 million colors
- Маркировка энергоэффективности: A+
- Цоколь: E27
- Форм-фактор: A60
- Высота: 110 мм
- Входное напряжение: 220V–240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: 16 миллионов цветов
- Световой поток (люмен): 342 лм при 2000 К
- Максимальная мощность в режиме работы: 9 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.8
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Ширина: 62 мм
- Высота: 4,3 in
- Ширина: 2,4 in
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

### Переключатель

- Срок службы: N/A

#### Комплект поставки

- Светильники Hue: 1

#### Поддержка

- Совместимость с HomeKit: Yes
- IOS: 7 or later
- Приложение Philips Hue: iOS 13 и более поздней версии, Android 8.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699748159
- Масса нетто: 0,072 kg
- Масса брутто: 0,104 kg
- Высота: 16,500 см
- Длина: 7,500 см
- Ширина: 8,800 см
- Номер материала (12NC): 929002216824



Дата выпуска: 2021-08-28  
Версия: 0.202

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)