

# PHILIPS

Базовый комплект: 3 умные лампы E27 (800) + диммер

Hue White & Color  
Ambiance

До 800 лм\*

Лампа E27, 3 шт..

Белый и цветной свет

Включая блок управления Hue



8718699748234



## Безграничные возможности

Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с помощью стартового набора Philips Hue White and color ambiance, который включает три умные лампы с цоколем E27, блок управления Hue Bridge и пульт дистанционного управления. Управляйте освещением и откройте для себя множество функций автоматизации умного дома.

### Безграничные возможности

- Создавайте себе настроение с помощью интеллектуальных ламп: от теплого до холодного белого света
- Экспериментируйте с умным цветным освещением
- Удобное управление освещением вне дома
- Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением
- Умное освещение для комфортного пробуждения и засыпания
- Центр автоматизации умного дома — блок управления блока управления
- Беспроводное управление с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления
- Управление через приложения или голосом\*

# Особенности

## Создайте себе настроение



Создайте себе настроение для работы, игр или отдыха благодаря 50 000 оттенкам теплого или холодного белого света независимо от времени суток. Комфортно начинайте свое утро с холодным, бодрящим, ярким, белым освещением либо ложитесь спать в окружении золотистых оттенков света.

## Экспериментируйте с умным цветным освещением



Возможности освещения Philips Hue безграничны — используйте 16 млн цветов, чтобы превратить свой дом в место для вечеринки, оживить атмосферу ночной сказки и для многих других целей. Используйте предварительно заданные варианты цветного освещения, чтобы создать ощущение теплого летнего дня в любое время либо отобразить в интерьере свой особый памятный момент на основе собственных фотографий.

## Удобное управление освещением вне дома



С помощью приложения Philips Hue для iOS и Android вы можете контролировать освещение удаленно, находясь в любом месте. Проверьте, не забыли ли вы выключить свет, уходя из дома, или включите лампы, если задержались на работе.

## Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением



Существенно разнообразьте свои развлечения, синхронизировав происходящее на экране или ритм музыки с умным освещением.\* Выберите способ синхронизации освещения в комнате с фильмом, музыкой (включая нашу интеграцию Spotify!), телевизионным шоу или игрой и наблюдайте за тем, как цветные лампы реагируют на них в вашей зоне развлечений. \*Требуется блок управления Hue Bridge

## Пробуждение и засыпание



Настройте освещение так, чтобы утром яркость постепенно увеличивалась в заданное время, имитируя восход солнца и вы просыпались хорошо отдохнувшим в самом начале дня. Вечером мягкий, теплый свет поможет вам расслабиться, снимет напряжение и улучшит сон.

## Блок управления Hue Bridge



Блок управления Hue Bridge является основной частью системы умного освещения Philips Hue. Этот главный компонент взаимодействует с умными лампами и приложением Hue, обеспечивая правильную работу всей системы. Кроме того, блок управления Hue Bridge поддерживает функции автоматизации умного дома, такие как расписание ежедневных занятий и таймеры.

### Беспроводное управление



Используя пульт дистанционного управления Hue с питанием от батарейки можно одновременно управлять десятью умными лампами. Этот выключатель, который можно

извлечь из настенного крепления, чтобы использовать в качестве пульта дистанционного управления, позволяет приглушать свет или делать его ярче, а также переключаться между предустановленными световыми режимами.

### Управление через приложения или голосом\*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

## Технические характеристики

### Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 60x110

### Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет

### Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: -10–45 °C

### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

### Гарантия

- 2 г: Да

### Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

### Информация об упаковке

- EAN: 8718699748234

### Обслуживание

- Гарантия: 2 года

### Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 806 лм
- Вес: 76
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: E27
- Световой поток при 2700K: 570 лм

### Мост

- Диапазон частот: 2400–2483.5 MHz
- Высота: 26 мм
- Длина × ширина: 88 × 88 мм
- Макс. число аксессуаров: 12
- Макс. число ламп: 50
- Варианты монтажа: Настольный компьютер, Настенный
- Адаптер электропитания: 100–240 В перем. тока / 50–60 Гц
- Энергопотребление: 250mA max

**Лампа**

- Цветовая температура: 2000K–6500K + 16 million colors
- Диаметр: 62 мм
- Форм-фактор: A60
- Высота: 110 мм
- Входное напряжение: 220V–240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Белый и цветной свет
- Световой поток (люмен): 806 лм при 4000 K
- Максимальная мощность в режиме работы: 9 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: >0.5
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

**Переключатель**

- Прилагаемые аккумуляторы: 1 x CR2450
- Диапазон частот: 2400–2483,5 MHz
- Степень защиты IP: 20
- Срок службы: 50.000 clicks
- Максимальное число ламп для одного переключателя: 10 (при отсутствии подключения к блоку управления hue)
- Минимальный срок службы батареек: 3 года
- Варианты монтажа: настенный, автономный
- Особые характеристики: Не применимо
- Глубина переключателя: 11 мм
- Высота переключателя: 92 мм
- Ширина переключателя: 35 мм
- Глубина подрозетника: 14 мм
- Высота подрозетника: 115 мм
- Ширина подрозетника: 70 мм
- Вес (включая подрозетник): 67 g
- Вес переключателя: 37 g
- Протокол ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

**Комплект поставки**

- Блок управления: 1
- Сетевой кабель Ethernet: 1
- Светильники Hue: 3
- Пульт дистанционного управления Hue: 1
- Адаптер электропитания: 1

**Поддержка**

- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718699748234
- Масса нетто: 0,61 kg
- Масса брутто: 0,85 kg
- Высота: 21 см
- Длина: 10,2 см
- Ширина: 21 см
- Номер материала (12NC): 929002216825



Дата выпуска: 2024-02-04  
Версия: 0.232

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)