PHILIPS

หลอดชนิดแท่ง

LED

18 วัตต์-36 วัตต์

G13

โทนแสงสีขาว

8718699768034



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างเพื่อการทำงาน LED ที่ทนทานและให้คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

การปรับเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ของ Philips เป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการแทนที่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เก่าของคุณด้วยเทคโนโลยี LED ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หลอด LED ของ Philips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างมาก

แสงสว่างคุณภาพสูง
- ไม่มีเสียงฮัมและเสียงหึ่ง

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี
- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง
- สว่างขึ้นในทันที

ไฮไลท์

TLED ไม่มีเสียงฮัม/เสียงหึ่ง
หลอด LED ของ Philips ไม่สร้างเสียงดังรบกวนขณะทำให้บัลลาสต์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทำงาน หรือขณะที่ตัวหลอดไฟเองทำงานโดยเลี่ยงผ่านบัลลาสต์ (การใช้งาน MainsFit)

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



พึงพอใจกับ LED ที่ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องสูญเสียคุณภาพของแสงไฟ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 80% ในทันทีเมื่อเปลี่ยนมาใช้แทนหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนที่คุณมี

สว่างขึ้นในทันที

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- หรี่แสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดแบบสองปลาย
- ช่อง: G13
- เทคโนโลยี: LED

ขนาดหลอดไฟ
- ความสูง: 121.23 cm
- น้ำหนัก: 0.2 kg
- ความกว้าง: 2.78 cm

ความทนทาน
- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาลูเมน: 70%
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20°C ถึง 45°C

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- การใช้งาน: พื้นที่สาธารณะ, ถนนและที่อยู่อาศัย
- มุมของลำแสง: 240 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 7SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1800 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- รหัสสี: 765 | CCT of 6500K
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 6500 K
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 100.00 lm/W
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 1,800 lm

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- สบายตา: ได้
- เครื่องหมายการอนุมัติ: เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS, ใบรับรอง KEMA Keur

คุณลักษณะอื่นๆ
- กระแสของหลอดไฟ: 155 mA
- ประสิทธิภาพ: 100 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
- EAN: 8718699768034
- EOC: 871869976803400
- ชื่อผลิตภัณฑ์: Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8G13C

กำลังไฟ
- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.5

การใช้พลังงาน
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 18 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 36 W
- การใช้พลังงาน: 18 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- ความยาว: 121.23 cm

ค่าที่กำหนด
- มุมของลำแสงที่กำหนด: 240 °
- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 1800 lm
- อัตรากำลัง: 18 W

ข้อมูลทางเทคนิค
- ความถี่: 50-60 Hz
- หรี่แสงได้: ไม่
- ความถี่ของสาย: 50 to 60 Hz
- ฐานฝาครอบ: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699768034
- น้ำหนักสุทธิ: 0.215 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.283 kg
- ความสูง: 2.950 cm
- ความยาว: 123.800 cm
- ความกว้าง: 2.950 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002375468

วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.50

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com