

PHILIPS

Downlight

Funktionell


IMPALA SL264

White

Dimra



8719514328631



Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

Skapa den perfekta stämningen med dimbara, infällda Philips LED WarmGlow-spottar. Ju mer du dimrar desto varmare blir ljuset.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus

Design och finish

- Färg: White
- Material: metall, plast

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Justerbart spothuvud: Ja
- Dimbar med fjärrkontroll: Nej
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Fjärrkontroll medföljer: Nej

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 36 °
- Färgkonsekvens: 5 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80

Övrigt

- Särskilt utformad för: Kök
- Stil: Contemporary
- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 33 mA
- Effektivitet: 71 lm/W

Produktens mått och vikt

- Nettovikt: 0,195 kg
- Hållängd: 6.8-7.8 cm
- Hålbredd: 6.8-7.8 cm
- Höjd: 4,8 cm
- Längd: 4,8 cm
- Infällningsdjup: 0,4 cm
- Bredd: 9,2 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 25 000 h
- Diameter: 92 mm
- Totalt ljusflöde för armatur: 500
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla: 6
- IP-kod: IP20
- Skyddsklass: Klass II

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328631
- Nettovikt: 0,05 kg
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Höjd: 10,5 cm
- Längd: 10,5 cm
- Bredd: 17,6 cm
- Materialnummer (12NC): 929002663633



Publiceringsdatum:
2024-02-04
Version: 0.167

© 2024 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com