

PHILIPS

лампа акцентного
освещения

Светодиод

7,5 Вт—/Вт

GU10

Холодный белый



8719514408357



Надежная конструкция и направленный яркий луч светодиодного света для акцентного освещения

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп-рефлекторов

Выбирайте экологичные решения

- Безопасны и легко утилизируются

Особенности

**Заменяет галогенные лампы
акцентного освещения**



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная светодиодная лампа-рефлектор идеально заменит обычные галогенные лампы-рефлекторы.

Не содержат опасных веществ

Светодиодные лампы Philips не содержат вредных веществ. Они безопасны, и вы можете использовать их в любом помещении. Также их легко утилизировать.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленный отражатель
- Розетка: GU10
- Технология: Светодиодный

Размеры лампы

- Высота: 5,8 см
- Вес: 0,033 kg
- Ширина: 5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 30 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 720 лм
- Время запуска: 0.4 s
- Время прогрева до 60 % света: 0.4 s
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 4000 K
- Эффективность (номинальная) (ном.): 96,00 лм/В
- Светоотдача: 720 лм
- Значение стробоскопического эффекта (SVM): 0,8

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 56 mA
- Эффективность: 96 лм/В
- RoHS-совместимый: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8719514408357
- EOC: 871951440835700
- Название изделия: ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.52

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.52
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 7,5 В
- Энергопотребление: 7,5 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 5,8 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 120 °
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 720 лм
- расчетная мощность: 7.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Значение мерцания (PstLM): 0,9
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: GU10 | GU10



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.25

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com