PHILIPS

Żarówka

LED


7,3–100 W

E27



8719514435735

A↑G A



Wysokiej jakości jasne światło LED

Nowoczesna żarówka LED do używania na co dzień w pomieszczeniach. Pozwala zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć częstotliwość wymiany żarówek, zapewniając wysoką jakość światła.

Wysokiej jakości światło
- Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wybierz ekologiczne rozwiązanie
- Rozwiązanie korzystne dla portfela i środowiska
- Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

Stworzone, by je dostrzegać wyglądają świetnie, gdy są włączone i po wyłączeniu
- Klasyczne szkło LED

Zalety

Łagodne światło LED, które nie męczy wzroku



Łatwo zauważyć, jak silne światło może męczyć oczy. Zbyt jasne powoduje powstawanie odblasków. Zbyt łagodne powoduje migotanie.

Teraz możesz delikatnie rozjaśnić swój świat diodami LED zaprojektowanymi tak, aby były delikatne dla oczu i tworzyły idealną atmosferę w Twoim domu.

Oszczędność do 90% energii

Technologia LED umożliwia zaoszczędzenie nawet 90% energii w stosunku do standardowych żarówek. Zakup zwróci się w krótkim czasie i pozwoli oszczędzać pieniądze przez kolejne lata. Możesz też zadbać o środowisko naturalne.

Wysoka trwałość żarówki – nawet 50 lat

Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 45 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 45 lat.

Szkło przezroczyste

Wygląd, który kochasz, i wydajność, której oczekujesz. Klasyczne wzory ze szkła przezroczystego, odwzorowujące piękne rozświetlenie tradycyjnych żarówek, idealnie pasują do całego domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Technologia: LED
- Typ szkła: Przezroczysty

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 12,7 cm
- Waga: 0,05 kg
- Szerokość: 7 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 51 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 50 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Kategoria barwy światła: Chłodna biel
- Nominalny strumień świetlny: 1535 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie
- Kod Barwy: 840 | CCT of 4000K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA
- Wydajność: 210 lm/W

Informacje o pakowaniu
- Kod EAN: 8719514435735
- EAN: 871951443573500
- Tytuł produktu: LED CLA 100W A70 E27 4000K CL UE SRT4

Zużycie energii
- Współczynnik mocy: 0.4
- Zasilanie: 220-240 V
- Moc: 7,3 W
- Odpowiednik w watach: 100 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A

Wymiary i waga produktu
- Długość: 12,7 cm

Wartości znamionowe
- Trwałość znamionowa: 50 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 1535 lm
- Moc znamionowa: 7.3 W

Dane techniczne
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer Rejestracyjny EPREL: 1370035
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Sphere

Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt: 8719514435735
- Waga netto: 0,050 kg
- Waga brutto: 0,098 kg
- Wysokość: 17,800 cm
- Długość: 7,600 cm
- Szerokość: 7,600 cm
- Numer materiału (12NC): 929003480701

Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.153

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.