

# PHILIPS

หลอดไฟ 8.5W  
(Eq.60W) A60 E27

LED อัจฉริยะ

สีเต็มรูปแบบ

พลาสติก

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง

8720169170971



## ระบบไฟอัจฉริยะสำหรับชีวิตประจำวันของคุณ

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยหลอดไฟอัจฉริยะ WiZ LED A60 หลอดไฟนี้ให้แสงสีขาวนวลที่สามารถหรี่ลงตามระดับความสว่างที่คุณต้องการผ่านแอปหรือเสียง คุณสามารถตั้งเวลาเปิดและปิดไฟตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ และเข้าถึงไฟได้จากระยะไกลแม้ในขณะที่คุณไม่อยู่ ไฟ WiZ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่คุณมีอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

### ติดตั้งง่ายดาย

- การใช้งานไฟอัจฉริยะที่ติดตั้งง่าย

### การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ

### คุณสมบัติที่ชาญฉลาด


- คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- ตั้งเวลาเปิดปิดไฟตามตารางของคุณ

### โหมดไฟ

- ปรับแต่งฉากด้วยโหมดไฟแบบไดนามิกที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

# ไฮไลต์

## ติดตั้งได้ทันที



ผลิตเพิลินกับประโยชน์ของคุณสมบัติอัจฉริยะได้ทันที เพียงเชื่อมต่อไฟ WiZ กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ ควบคุมไฟได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณไม่อยู่บ้านและตั้งเวลาให้เปิดและปิดไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์อย่างเช่นสวิตช์หรือเกตเวย์เพิ่มเติม

## ควบคุมได้จากทุกที่

ควบคุมอุปกรณ์ของคุณจากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ทโฟน คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลอสัมผัสปิดอุปกรณ์ก่อนออกจากบ้าน แอปพลิเคชัน WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

## คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า



ใช้คุณลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชัน WiZ แล้วผลิตเพิลไปกับรูปแบบการทำงานของดวงไฟที่เหมาะสมกับช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งวันของคุณ WiZ จะมอบแสงเดย์ไลท์ที่สดใสเมื่อคุณต้องการความกระปรี้กระเปร่าและสมาธิ แล้วเปลี่ยนไปเป็นแสงสีขาวโทนอุ่นที่ละมุนตาอย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

## ตั้งเวลาระบบไฟอัตโนมัติ



ตั้งไฟอัจฉริยะของคุณให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกิจวัตรประจำวันหรือประจำสัปดาห์ของคุณ ตั้งเวลาเปิดไฟในตอนเช้าหรือก่อนกลับถึงบ้าน และปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่จำเป็น

## ฉากที่ปรับแต่ง

ผสมโหมดแสงไฟหลากสีและโหมดแสงไฟสีขาวเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งแสงที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงเวลาในทุกวันของคุณ สามารถบันทึกรูปแบบนี้ไว้และสั่งเปิดตั้งใจได้ตลอดเวลาด้วยแอป, WiZmote หรือคำสั่งเสียง

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: การหรีแสงไร้สาย
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: A60
- ซ็อก: E27
- เทคโนโลยี: Wi-Fi อัจฉริยะ
- ประเภทของกระจก: ฝา

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 12.2 cm
- น้ำหนัก: 0.065 kg
- ความกว้าง: 6 cm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 25 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 25,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 (RGB) K
- มุมวัดมุมสีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เวลาในการติดสว้าง: <0.5 s
- เวลาจอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ที่ทันที

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 65 mA
- ประสิทธิภาพ: 94 lm/W

**ข้อมูลบรรจุภัณฑ์**

- EAN: 8720169170971
- EOC: 872016917097100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1CT/6

**การใช้พลังงาน**

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความยาว: 12.2 cm

**ค่าที่กำหนด**

- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 25,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm
- อัตรากำลัง: 8.5 W

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ความถี่: 50-60 Hz

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169170971
- น้ำหนักสุทธิ: 0.07 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.1 kg
- ความสูง: 13 cm
- ความยาว: 7 cm
- ความกว้าง: 7 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003601013



วันที่ออก: 2024-02-05  
เวอร์ชัน: 0.121

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)