

PHILIPS

Vodoodporna
svetilka Projectline

Svetilo LED

150 cm

Naravna bela svetloba 4000 K

6000 lm

Prehodno ožičenje



8720169500273



Profesionalna kakovost za vaš projekt

Vodoodporne, vodotesne (odporne na vremenske pogoje), vzdržljive svetilke LED za industrijsko uporabo. Povežete lahko več svetil (do 6) v vrsti s funkcijo prehodnega ožičenja. Vodoodporna svetilka ProjectLine je trpežna (mehanska zaščita IK08) ter zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode z vseh smeri (svetilka s stopnjo zaščite IP65). Namestite jo lahko viseče, na steno (vodoravno) ali strop. Zaradi svetilnosti tople bele svetlobe je popolna za splošno (delovno) osvetlitev, skladiščne prostore, garaže in kleti.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 35.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 35.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva ohišja: Bela
- Material ohišja: Polikarbonat
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +40 °C

Specifikacije okolja

- Sustainability rating: -

Garancija

- Garancijska doba: 2 leti

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): >80
- Kot svetlobnega snopa svetlobnega vira: -
- Toleranca svetlobnega toka: +/-10%
- Color Code: 840 nevtralnno bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000
- Začetna barvnost: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 110°
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 113 lm/W
- Svetlobni tok: 6.000 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: Simetrično
- Reflektorski material: -
- Nasičena rdeča (R9): <50
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Enotna ocena bleščanja CEN: 31

Druge značilnosti

- Oznaka ENEC: -
- Oznaka CE: Oznaka CE
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Specifikacija fotobiološkega tveganja: 0,2 m

Napajanje

- Vhodna napetost: 220–240
- Vzgonski tok: 21 A
- Čas zagona: 0,29 ms
- Faktor moči (frakcija): 0.9

Poraba energije

- Average CLO power consumption: – W
- Začetna poraba energije CLO: – W
- Poraba energije: 53 W
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 60 mm
- Celotna dolžina: 1.485 mm
- Skupna širina: 60 mm

Tehnične specifikacije

- Kabel: –
- Povezava: Vtični priključek, 2-polni
- Stopnja odpovedi krmilne opreme pri srednji uporabni življenjski dobi 35000 h: 7,5 %
- Nadzorni vmesnik: –
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik/napajalnik/transformator: Napajalnik (vklop/izklop)
- Gonilnik vključen: Da
- Fixation material: –
- Znak vnetljivosti: Za namestitve na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 850 °C, trajanje 30 s
- Zaščitna koda pred vdorom: IP65 | zaščiteno pred vdorom prahu, odporno na curek
- Line Frequency: 50 or 60
- Vzdrževanje lumnov pri srednji uporabni življenjski dobi* 100000 h: –
- Lumen maintenance at median useful life* 35000 h: 65
- Vzdrževanje lumnov pri srednji uporabni življenjski dobi* 50000 h: –
- Lumen maintenance at median useful life* 75000 h: –
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK08 | 5 J zaščita pred vandalizmom
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 18
- Zaščitni razred IEC: Varnostni razred II
- Primerno za naključno preklapljanje: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8720169500273
- Neto teža: 0,83 kg
- Bruto teža: 0,98 kg
- Višina: 6,5 cm
- Dolžina: 151 cm
- Širina: 6,5 cm
- Številka materiala (12NC): 911401815785



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.177

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com