



# GentleSpace Gen3

**BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI**

GentleSpace Gen3, 156 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, IP65, IK07

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l'application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

## Données du produit

| Informations générales       |     | Nombre d'appareillages |     |
|------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Source lumineuse remplaçable | Oui | Driver inclus          | Oui |
|                              |     | 1 unité                |     |

GentleSpace Gen3

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Tag                 | Oui                                                                                                                                                                                                               |
| Type de lampe               | LED                                                                                                                                                                                                               |
| Valeur ajoutée              | Premium                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de maintenance       | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques |
| Garantie                    | 5 ans                                                                                                                                                                                                             |
| Évaluation de la durabilité | Lighting for circularity                                                                                                                                                                                          |

Données techniques de l'éclairage

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Flux lumineux                                        | 25.000 lm         |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 4000 K            |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 160 lm/W          |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | >80               |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 114 degré(s)      |
| Température de couleur                               | 840 blanc neutre  |
| Type d'optique                                       | Faisceau intensif |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 25° x 30°         |
| Indice UGR                                           | Not applicable    |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220-240 V                                          |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                                        |
| Consommation électrique CLO moyenne               | - W                                                |
| Courant d'appel                                   | 5,1 A                                              |
| Durée courant d'appel                             | 76 ms                                              |
| Consommation électrique                           | 156 W                                              |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                                                |
| Connexion                                         | Connecteur externe                                 |
| Câble                                             | Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 12                                                 |
| Convient pour la commutation aléatoire            | Non                                                |
| Classe de protection CEI                          | Classe électrique I                                |
| Distorsion harmonique totale                      | 7 %                                                |

Commandes et gradation

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui                                     |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI |
| Interface de commande                                     | DALI                                    |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                     |
| Normes DALI                                               | DALI-2™ D4i™                            |
| Niveau de gradation maximal                               | 10%                                     |

|                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mécanique et boîtier                        |                                                                                        |
| Matériaux du corps                          | Aluminium                                                                              |
| Matériaux du réflecteur                     | -                                                                                      |
| Matériaux optiques                          | Polycarbonate                                                                          |
| Matériaux du cache optique/de la lentille   | Verre                                                                                  |
| Matériaux de fixation                       | Acier                                                                                  |
| Couleur du corps                            | Argent                                                                                 |
| Finition du cache optique/de la lentille    | Transparent                                                                            |
| Longueur totale                             | 600 mm                                                                                 |
| Largeur totale                              | 490 mm                                                                                 |
| Hauteur totale                              | 110 mm                                                                                 |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 110 x 490 x 600 mm                                                                     |
| Indice de protection                        | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques      | IK07 [2 J renforcé]                                                                    |
| Poids net (pièce)                           | 12,000 kg                                                                              |

Approbation et application

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Essai au fil incandescent           | Température 650 °C, durée 30 s                  |
| Inflammabilité                      | Pour montage sur surfaces aisément inflammables |
| Marquage CE                         | Oui                                             |
| Marquage ENEC                       | Marquage ENEC                                   |
| Risque photobiologique              | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778  |
| Conforme à RoHS                     | Oui                                             |
| Performance température ambiante Tq | 45 °C                                           |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 0,12                                            |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,07                                            |
| Gamme de températures ambiantes     | -30 à +45 °C                                    |

Performances initiales

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Tolérance de flux lumineux                     | +/-10%               |
| Chromaticité initiale                          | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Tolérance de consommation électrique           | +/-10%               |
| Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam) | SDCM≤3               |

Durées de vie (conformes IES)

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h  | 5 %  |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                 | L90  |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h                | L80  |

Données du produit


|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit de la commande | BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI |
|-------------------------------|---------------------------------|

# GentleSpace Gen3


|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nom de produit complet        | BY481P LED250S/840 PSD NB<br>GC SI |
| Code EOC                      | 871869940734600                    |
| Code de commande              | 8718699407346                      |
| Code 12NC                     | 910500465540                       |
| Code de commande local        | 8718699407346                      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                  |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718699407346                   |
| Conditionnement par carton | 1                               |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718699407346                   |
| Code famille de produits   | BY481P [Gentlespace gen3 Large] |

## Schéma dimensionnel



## Données photométriques



Polar Normal (separate) - BY480PI - 910500465540

