

**PHILIPS**

**Lighting**



# GentleSpace Gen3

## BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI

GentleSpace Gen3, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Optique grande hauteur, IP65, IK07

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l'application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

### Données du produit

Informations générales	Nombre d'appareillages	1 unité
Source lumineuse remplaçable	Oui	
Driver inclus	Oui	

# GentleSpace Gen3


Service Tag	Oui	Matériaux du réflecteur	-	
Type de lampe	LED	Matériaux optiques	Polycarbonate	
Valeur ajoutée	Premium	Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre	
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	Matériaux de fixation	Acier	
Garantie	5 ans	Couleur du corps	Argent	
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity	Finition du cache optique/de la lentille	Transparent	
<b>Données techniques de l'éclairage</b>				
Flux lumineux	13.000 lm	Longueur totale	460 mm	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Largeur totale	410 mm	
Efficacité lumineuse (nominale)	152 lm/W	Hauteur totale	104 mm	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	104 x 410 x 460 mm	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	114 degré(s)	Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]	
Température de couleur	840 blanc neutre	Protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]	
Type d'optique	Optique grande hauteur	Poids net (pièce)	7,900 kg	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	16° x 47°	<b>Approbation et application</b>		
Indice UGR	Not applicable	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	
<b>Fonctionnement et électricité</b>				
Tension d'entrée	220-240 V	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Marquage CE	Oui	
Consommation électrique CLO moyenne	- W	Marquage ENEC	Marquage ENEC	
Courant d'appel	5,1 A	Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
Durée courant d'appel	76 ms	Conforme à RoHS	Oui	
Consommation électrique	85 W	Performance température ambiante Tq	45 °C	
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Valeur de scintillement (PstLM)	0,12	
Connexion	Connecteur externe	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,07	
Câble	Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles	Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	12	<b>Performances initiales</b>		
Convient pour la commutation aléatoire	Non	Tolérance de flux lumineux	+/-10%	
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3	
Distorsion harmonique totale	10 %	Tolérance de consommation électrique	+/-10%	
<b>Commandes et gradation</b>				
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤3	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI	<b>Durées de vie (conformes IES)</b>		
Interface de commande	DALI	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %	
Flux lumineux constant	Non	Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %	
Normes DALI	DALI-2™ D4i™	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90	
Niveau de gradation maximal	10%	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80	
<b>Mécanique et boîtier</b>				
Matériaux du corps	Aluminium	<b>Données du produit</b>		
<b>Données du produit</b>				
Nom du produit de la commande	BY480P LED130S/840 PSD HRO	GC SI		
Nom de produit complet	BY480P LED130S/840 PSD HRO	GC SI		
Code EOC	871869940742100			

## GentleSpace Gen3


Code de commande	8718699407421
Code 12NC	910500465548
Code de commande local	8718699407421
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699407421
Conditionnement par carton	1

Codes EAN/UPC - Boîte	8718699407421
Code famille de produits	BY480P [Gentlespace gen3 Small]

### Schéma dimensionnel



### Données photométriques



Polar Normal (separate) - BY480PI - 910500465548



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, avril 22 - Les données sont sujettes à changement