



Projecteur GreenSpace Accent mini

ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK

Projecteur GreenSpace Accent mini, Track projector, 23.5 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Réflecteur à facettes avec angle d'ouverture de faisceau 24 °, Noir

Le projecteur GreenSpace Accent mini est le plus petit projecteur de la gamme GreenSpace Accent. Avec un diamètre de seulement 80 mm et un pilote intégré, il offre un design propre et petit pour être intégré discrètement dans l'environnement de magasin. La haute performance et les systèmes d'éclairage alimentaires LED de Philips s'adapteront parfaitement aux formats des magasins d'alimentation et des petits centres-villes. D'autre part, la gamme complète de largeurs de faisceau et les teintes LED conçues pour les boutiques de mode Philips créent une lumière de haute qualité pour mettre en valeur la collection de mode, ce qui rend ce projecteur adapté à de nombreuses applications de vente au détail différentes.

Mises en garde et sécurité

- Lors de la manipulation et/ou de la maintenance, le produit doit être éteint et refroidi
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant
- Le luminaire doit être installé et retiré conformément aux instructions de la notice de montage.

Données du produit

Informations générales	Source lumineuse remplaçable	Non
Code famille lampe	Nombre d'appareillages	1 unité

Projecteur GreenSpace Accent mini


Driver inclus	Oui	Largeur totale	80 mm
Service Tag	Oui	Hauteur totale	250 mm
Type de lampe	LED	Diamètre total	80 mm
Valeur ajoutée	Performance	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	250 x 80 x 181 mm
Garantie	5 ans	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	2.700 lm	Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Poids net (pièce)	0,800 kg
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80		
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)		
Température de couleur	Champagne		
Type d'optique	Réflecteur à facettes avec angle d'ouverture de faisceau 24 °		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	24°		
Indice UGR	22		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V	Conforme à RoHS	Oui
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Performance température ambiante Tq	25 °C
Consommation électrique CLO initiale	- W W W	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Consommation électrique CLO moyenne	- W	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Courant d'appel	12,8 A	Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Durée courant d'appel	208 ms		
Consommation électrique	23,5 W		
Facteur de puissance (fraction)	0,9		
Connexion	Rail 3C		
Câble	-		
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	50		
Convient pour la commutation aléatoire	Non		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II		
Distorsion harmonique totale	20 %		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non	Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)	Chromaticité initiale	(0,458,0,410)<3
Interface de commande	-	Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Flux lumineux constant	Non	Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤3
Mécanique et boîtier			
Matériaux du corps	Aluminium		
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate		
Matériaux optiques	Aluminium et polycarbonate		
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle		
Matériaux de fixation	-		
Couleur du corps	Noir		
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent		
Longueur totale	181 mm		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK		
Nom de produit complet	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK		
Code EOC	871869941343900		
Code de commande	8718699413439		
Code 12NC	910500465626		
Code de commande local	8718699413439		
Numérateur - Quantité par kit	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8718699413439		
Conditionnement par carton	1		
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699413439		

Projecteur GreenSpace Accent mini


Code famille de produits

ST315T [GREENSPACE ACCENT
PROJECTOR MINI]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - ST315TI - 910500465626

