



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 20S/830 PSU-E NB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 20.5 W, D125 mm, 2200 lm, 3000 K, Tiefstrahlend (NB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten



Allgemeine Informationen		Betriebsgerät	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Konstanter Lichtstrom	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Betriebsgerät inklusive	Ja	Mechanik und Gehäuse	
Service Tag	Ja	Gehäusematerial	Aluminium
Beleuchtungstechnologie	LED	Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Portfolio	Best	Optisches Material	Aluminium und Polycarbonat
Garantiedauer	5 Jahre	Material optische Abdeckung	-
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Befestigungsmaterial	-
Lichttechnische Daten		Gehäusefarbe	Weiß
Lichtstrom	2.200 lm	Ausführung optische Abdeckung	-
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Reflektoroberfläche	PerfectAccent-Reflektoren
Nennlichtausbeute (Nom)	105 lm/W	Gesamte Länge	0 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Gesamte Breite	0 mm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Gesamte Höhe	130 mm
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Gesamter Durchmesser	130 mm
Optik	Tiefstrahlend (NB)	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	130 x 0 x 0 mm
Ausstrahlungswinkel Leuchte	16°	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Unified Glare Rating CEN	22	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Betrieb und Elektrik		Nettogewicht (Stück)	0,800 kg
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Genehmigung und Anwendung	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	CE-Zeichen	Ja
Einschaltstrom	9,92 A	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Einschaltzeit	230 ms	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Systemleistung	20,5 W	EU RoHS-konform	Ja
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Kabel	-	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	65	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Lichtregelung und Dimmen	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Dimmbar	Nein
Klirrfaktor	20 %		

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar


Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.434,0.403)<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L85

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH
Gesamt-Produktcode	871869997887700
Bestellcode	97887700
Material-Nr. (12NC)	910505101572
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978877
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978877
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

