



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 39 W, D125 mm, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten



Allgemeine Informationen		Klirrfaktor		20 %
Lichtquelle austauschbar	Nein	Lichtregelung und Dimmen		
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Dimmbar	Nein	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)	
Service Tag	Ja	Konstanter Lichtstrom	Nein	
Beleuchtungstechnologie	LED	Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar	
Portfolio	Best	Mechanik und Gehäuse		
Garantiedauer	5 Jahre	Gehäusematerial	Aluminium	
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Reflektor-Material	Aluminium	
Lichttechnische Daten		Optisches Material	Aluminium	
Lichtstrom	4.900 lm	Material optische Abdeckung	-	
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Befestigungsmaterial	-	
Nennlichtausbeute (Nom)	125 lm/W	Gehäusefarbe	Weiß	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Ausführung optische Abdeckung	-	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute	
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 3.000 K	Gesamte Länge	0 mm	
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Gesamte Breite	0 mm	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Gesamte Höhe	107 mm	
Unified Glare Rating CEN	22	Gesamter Durchmesser	130 mm	
Betrieb und Elektrik		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	107 x 0 x 0 mm	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Nettogewicht (Stück)	0,800 kg	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Genehmigung und Anwendung		
Einschaltstrom	12 A	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	
Einschaltzeit	100 ms	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	
Systemleistung	39 W	CE-Zeichen	Ja	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
Kabel	-	EU RoHS-konform	Ja	
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C	
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II			

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar


Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.422,0.386)<2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L85

Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997909600
Bestellcode	97909600
Material-Nr. (12NC)	910505101594
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979096
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979096
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

