



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 25 W, D125 mm, 2000 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 25 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Lichtquelle austauschbar	Nein	Befestigungsmaterial	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja	Ausführung optische Abdeckung	Klar
Service Tag	Ja	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Beleuchtungstechnologie	LED	Gesamte Länge	0 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	0 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	110 mm
		Gesamter Durchmesser	134 mm
Lichttechnische Daten		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	110 x 0 x 0 mm
Lichtstrom	2.000 lm	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nennlichtausbeute (Nom)	81 lm/W	Montage	Einbau- und Einlegeleuchten
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Nettogewicht (Stück)	1,000 kg
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad		
Farbe der Lichtquelle	Frische Fleischwaren	Genehmigung und Anwendung	
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Unified Glare Rating CEN	22	CE-Zeichen	Ja
		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Betrieb und Elektrik		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Eingangsspannung	220 bis 240 V	EU RoHS-konform	Ja
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Einschaltstrom	12,8 A	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Einschaltzeit	208 ms		
Systemleistung	25 W	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Anfängliche Farbsättigung	(0.457,0.385)<3
Kabel	-	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	52	Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein		
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Klirrfaktor	20 %	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
		Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtregelung und Dimmen		Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L85
Dimmbar	Nein	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)		
Konstanter Lichtstrom	Nein		
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar		
Mechanik und Gehäuse			
Gehäusematerial	Aluminium		
Reflektor-Material	Aluminium		
Optisches Material	Aluminium		
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas		

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar


Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)	6,22 kg CO ₂ e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	8,31 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts	12,5 %
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) *

Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh)	
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997911900
Bestellcode	8718699979119
Material-Nr. (12NC)	910505101596
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979119
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979119
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

