



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 27S/930 PSU-E WB BK

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar,
23 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, CRI>90, Breitstrahlend (WB),
PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B		50
Lichtquelle austauschbar	Nein	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten		Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	IEC-Schutzklasse		Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja	Klirrfaktor		20 %
Service Tag	Ja			
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtregelung und Dimmen		
Portfolio	Best	Dimmbar		Nein
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile	Betriebsgerät		Netzgerät extern (Ein/Aus)
		Konstanter Lichtstrom		Nein
		Maximaler Dimmlevel		Nicht anwendbar
Garantiedauer	5 Jahre	Mechanik und Gehäuse		
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Gehäusematerial		Aluminium
		Reflektor-Material		Aluminium und Polycarbonat
		Optisches Material		Aluminium und Polycarbonat
		Material optische Abdeckung		-
		Befestigungsmaterial		-
		Gehäusefarbe		Schwarz
		Ausführung optische Abdeckung		-
		Reflektoroberfläche		PerfectAccent-Reflektoren
		Gesamte Länge		0 mm
		Gesamte Breite		0 mm
		Gesamte Höhe		150 mm
		Gesamter Durchmesser		134 mm
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)		150 x 0 x 0 mm
		Schutzart (IP)		IP20 [Fernhalten von Fingern]
		Schlagfestigkeit (IK)		IK02 [0,2 J Standard]
		Nettogewicht (Stück)		1,000 kg
		Genehmigung und Anwendung		
		Glühfadentest		Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
		Entflammbarkeitszeichen		Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
		CE-Zeichen		Ja
		ENEC-Zeichen		ENEC-Zeichen
		Photobiologisches Risiko		Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		EU RoHS-konform		Ja
		Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)		25 °C
Betrieb und Elektrik				
Eingangsspannung	220 bis 240 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz			
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W			
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W			
Einschaltstrom	12,8 A			
Einschaltzeit	208 ms			
Systemleistung	23 W			
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9			
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig			
Kabel	-			

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar


Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.434,0.403)<2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L85
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK
Gesamt-Produktcode	871869997918800
Bestellcode	97918800
Material-Nr. (12NC)	910505101604
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979188
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979188
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

