



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Befestigungsmaterial	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Gehäusefarbe	Weiß
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Ausführung optische Abdeckung	Klar
Betriebsgerät inklusive	Ja	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Service Tag	Ja	Gesamte Länge	0 mm
Beleuchtungstechnologie	LED	Gesamte Breite	0 mm
Portfolio	Best	Gesamte Höhe	110 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamter Durchmesser	134 mm
Lichttechnische Daten		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	110 x 0 x 0 mm
Lichtstrom	2.900 lm	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Ähnlichste Farbtemperatur	2200 K	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nennlichtausbeute (Nom)	93 lm/W	Montage	Einbau- und Einlegeleuchten
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Nettogewicht (Stück)	1,000 kg
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Genehmigung und Anwendung	
Farbe der Lichtquelle	Rosé	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	CE-Zeichen	Ja
Unified Glare Rating CEN	22	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Betrieb und Elektrik		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Eingangsspannung	220 bis 240 V	EU RoHS-konform	Ja
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Einschaltstrom	11,1 A	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Einschaltzeit	250 ms	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Systemleistung	31 W	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Anfängliche Farbsättigung	(0.478,0.382)<2
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Kabel	-	Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	49	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Klirrfaktor	20 %	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L85
Lichtregelung und Dimmen		Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80
Dimmbar	Nein	Mechanik und Gehäuse	
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)	Gehäusematerial	Aluminium
Konstanter Lichtstrom	Nein	Reflektor-Material	Aluminium
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar	Optisches Material	Aluminium
Mechanik und Gehäuse		Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar


Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)	6,22 kg CO ₂ e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	8,31 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts	12,5 %
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Deklarierte Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Funktionale Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit *

	35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO ₂ -Äquivalent / kWh)
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997921800
Bestellcode	8718699979218
Material-Nr. (12NC)	910505101607
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979218
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979218
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

