



LuxSpace Accent Performance réglable

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

LuxSpace Accent Performance réglable, 31 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

Avec la gamme LuxSpace Accent Performance réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Informations générales			
Source lumineuse remplaçable	Non	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	48
Nombre d'appareillages	1 unité	Convient pour la commutation aléatoire	Non
Driver inclus	Oui	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Service Tag	Oui	Distorsion harmonique totale	20 %
Type de lampe	LED	Commandes et gradation	
Valeur ajoutée	Premium	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Garantie	5 ans	Flux lumineux constant	Non
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity	Niveau de gradation maximal	Non applicable
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Flux lumineux	3 850 lm	Matériaux du corps	Aluminium
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Efficacité lumineuse (nominale)	124 lm/W	Matériaux optiques	Aluminium et polycarbonate
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90	Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Matériaux de fixation	-
Température de couleur	930 blanc chaud	Couleur du corps	Noir
Type d'optique	Faisceau extensif	Finition du cache optique/de la lentille	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°	Finition du réflecteur	Réflecteur PerfectAccent
Indice UGR	22	Longueur totale	0 mm
Fonctionnement et électricité		Largeur totale	0 mm
Tension d'entrée	220 à 240 V	Hauteur totale	170 mm
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Diamètre total	170 mm
Consommation électrique CLO initiale	- W	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	170 x 0 x 0 mm
Consommation électrique CLO moyenne	- W	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Courant d'appel	11 A	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]
Durée courant d'appel	250 ms	Poids net (pièce)	1,000 kg
Consommation électrique	31 W	Approbation et application	
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Connexion	2 connecteurs à poussoir 2 pôles	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Câble	-	Marquage CE	Oui
		Marquage ENEC	Marquage ENEC
		Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		Conforme à RoHS	Oui

LuxSpace Accent Performance réglable

Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.434,0.403)<2
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤2

Durées de vie (conformes IES)



Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L85
---	-----


Données du produit

Nom du produit de la commande	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK
Nom de produit complet	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK
Code EOC	871869997939300
Code de commande	97939300
Code 12NC	910505101625
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718699979393
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699979393
Code famille de produits	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625

LuxSpace Accent Performance réglable

