



LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Lichtquelle austauschbar	Nein	Befestigungsmaterial	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja	Ausführung optische Abdeckung	Klar
Service Tag	Ja	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Beleuchtungstechnologie	LED	Gesamte Länge	0 mm
Portfolio	Best	Gesamte Breite	0 mm
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Höhe	170 mm
		Gesamter Durchmesser	170 mm
Lichttechnische Daten		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	170 x 0 x 0 mm
Lichtstrom	2.800 lm	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nennlichtausbeute (Nom)	81 lm/W	Montage	Einbau- und Einlegeleuchten
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Nettogewicht (Stück)	1,000 kg
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad		
Farbe der Lichtquelle	Frische Fleischwaren	Genehmigung und Anwendung	
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Unified Glare Rating CEN	22	CE-Zeichen	Ja
		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Betrieb und Elektrik		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Eingangsspannung	220 bis 240 V	EU RoHS-konform	Ja
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Einschaltstrom	11 A	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Einschaltzeit	250 ms		
Systemleistung	35 W	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Anfängliche Farbsättigung	(0.457,0.385)<3
Kabel	-	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	43	Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein		
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Klirrfaktor	20 %	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
		Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtregelung und Dimmen		Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L85
Dimmbar	Nein	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)		
Konstanter Lichtstrom	Nein		
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar		
Mechanik und Gehäuse			
Gehäusematerial	Aluminium		
Reflektor-Material	Aluminium		
Optisches Material	Aluminium		
Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas		

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar


Daten zur Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)	7,49 kg CO ₂ e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien	9,02 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts	11,9 %
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Deklarierte Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO ₂ eq) Funktionale Einheit	Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit *

	35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO ₂ -Äquivalent / kWh)
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997943000
Bestellcode	8718699979430
Material-Nr. (12NC)	910505101629
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979430
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979430
Produktfamiliencode	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

