



LuxSpace Accent Performance, version coudée

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

LuxSpace Accent Performance, version coudée, 38.5 W, D155 mm, 4700 lm, 2700 K, Faisceau ultra-extensif, Réflecteur PerfectAccent, Argent, IP20

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Performance, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Performance, version coudée

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit


Informations générales		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24
Source lumineuse remplaçable	Non	Convient pour la commutation aléatoire	Non
Nombre d'appareillages	1 unité	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Driver inclus	Oui	Distorsion harmonique totale	20 %
Service Tag	Oui	Commandes et gradation	
Type de lampe	LED	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Valeur ajoutée	Premium	Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques	Flux lumineux constant	Non
Garantie	5 ans	Niveau de gradation maximal	Non applicable
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity	Mécanique et boîtier	
Données techniques de l'éclairage		Matériaux du corps	Aluminium
Flux lumineux	4 700 lm	Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Matériaux optiques	Aluminium et polycarbonate
Efficacité lumineuse (nominale)	122 lm/W	Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Matériaux de fixation	-
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Couleur du corps	Argent
Température de couleur	827 blanc chaud	Finition du cache optique/de la lentille	-
Type d'optique	Faisceau ultra-extensif	Finition du réflecteur	Réflecteur PerfectAccent
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	60°	Longueur totale	0 mm
Indice UGR	22	Largeur totale	0 mm
Fonctionnement et électricité		Hauteur totale	180 mm
Tension d'entrée	220 à 240 V	Diamètre total	167 mm
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	180 x 0 x 0 mm
Consommation électrique CLO initiale	- W	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Consommation électrique CLO moyenne	- W	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Courant d'appel	12 A	Poids net (pièce)	1,100 kg
Durée courant d'appel	100 ms	Approbation et application	
Consommation électrique	38,5 W	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Connexion	2 connecteurs à poussoir 2 pôles	Marquage CE	Oui
Câble	-	Marquage ENEC	Marquage ENEC
		Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		Conforme à RoHS	Oui

LuxSpace Accent Performance, version coudée


Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.458,0.410)<3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤3
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L85
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI
Nom de produit complet	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI
Code EOC	871869997965200
Code de commande	97965200
Code 12NC	910505101651
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699979652
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699979652
Code famille de produits	RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651

LuxSpace Accent Performance, version coudée



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, février 28 - Les données sont sujettes à changement