



## GreenSpace

### DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P

GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur brillant, IP20

GreenSpace est une solution parfaite lorsque les clients souhaitent trouver l'équilibre idéal entre leur investissement initial et le coût de l'installation tout au long de sa durée de vie tout en couvrant plusieurs applications. GreenSpace est doté de la technologie LED la plus récente, qui offre une consommation électrique extrêmement faible. Avec son ajustement parfait, vous obtiendrez le downlight LED qui s'adapte toujours tout en ayant belle allure. Cet ajustement parfait est disponible pour des tailles de découpe de 150 mm à 280 mm, ce qui constitue la solution idéale pour votre projet de rénovation. Cela vous épargne des tracas et vous évite d'avoir à utiliser des bagues d'adaptation coûteuses et fastidieuses. GreenSpace est conçu pour favoriser l'économie circulaire avec des performances optimisées, une durée de vie prolongée grâce à des options d'évolutivité et d'intégration, ainsi qu'une facilité de personnalisation, de recyclage et de démontage. Le boîtier et le rebord sont fabriqués avec au moins 55 % de matériaux biocirculaires recyclés ou issus de l'approvisionnement en bilan massique, ce qui en fait un choix conscient pour ceux qui souhaitent contribuer à l'économie circulaire. GreenSpace peut être connecté à des systèmes sans fil pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligent avec des capteurs intégrés, en option également.

#### Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Type de source lumineuse	LED



Service Tag	Oui
Type de lampe	LED
Montage	Encastré
Valeur ajoutée	Premium
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle,

	dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques	
<b>Garantie</b>	5 ans	
<b>Évaluation de la durabilité</b>	-	
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	
Flux lumineux	1.100 lm	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	134 lm/W	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	
Température de couleur	830 blanc chaud	
Type d'optique	-	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°	
Type d'optique d'extérieur	-	
Indice UGR	22	
Surface projetée effective	0 m²	
<b>Fonctionnement et électricité</b>		
Tension d'entrée	220–240 V	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Consommation électrique CLO initiale	- W	
Consommation électrique CLO moyenne	- W	
Courant d'appel	6,7 A	
Durée courant d'appel	0,027 ms	
Consommation électrique	8,2 W	
Facteur de puissance (fraction)	0,9	
Connexion	Connecteur traversant, 5 pôles	
Câble	-	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	40	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	-	
Distorsion harmonique totale	3 %	
<b>Commandes et gradation</b>		
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI externe	
Interface de commande	DALI	
Flux lumineux constant	Non	
Normes DALI	DALI-2™	
Niveau de gradation maximal	1%	
<b>Mécanique et boîtier</b>		
Matériaux du corps	Polycarbonate	
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate	
Matériaux optiques	Polycarbonate	
Matériaux du cache optique/de la lentille	-	
<b>Matériaux de fixation</b>	-	
<b>Couleur du corps</b>	Blanc	
<b>Dispositif de montage</b>	-	
<b>Forme du cache optique/de la lentille</b>	-	
<b>Finition du cache optique/de la lentille</b>	-	
<b>Finition du réflecteur</b>	Réflecteur brillant	
<b>Hauteur totale</b>	77 mm	
<b>Diamètre total</b>	166 mm	
<b>Indice de protection</b>	IP20 [Protection des doigts]	
<b>Protection contre les chocs mécaniques</b>	IK02 [0,2 J standard]	
<b>Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât</b>	-	
<b>Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard</b>	-	
<b>Type de cache optique/de lentille</b>	-	
<b>Poids net (pièce)</b>	0,600 kg	
<b>Fonctionnement de secours</b>		
<b>Sécours centralisé</b>	Non	
<b>Approbation et application</b>		
<b>Essai au fil incandescent</b>	Température 650 °C, durée 30 s	
<b>Inflammabilité</b>	-	
<b>Marquage CE</b>	Oui	
<b>Marquage ENEC</b>	Marquage ENEC	
<b>Risque photobiologique</b>	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	
<b>Spécification des risques photobiologiques</b>	0 m	
<b>Conforme à RoHS</b>	Oui	
<b>Performance température ambiante Tq</b>	25 °C	
<b>Valeur d'effet stroboscopique (SVM)</b>	0,4	
<b>Gamme de températures ambiantes</b>	+10 à +40 °C	
<b>Performances initiales</b>		
<b>Tolérance de flux lumineux</b>	+/-10%	
<b>Chromaticité initiale</b>	(0,43, 0,40) SDCM<3	
<b>Tolérance de consommation électrique</b>	+/-10%	
<b>Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial</b>	0	
<b>Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)</b>	SDCM≤3	
<b>Durées de vie (conformes IES)</b>		
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %	
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90	
<b>Données du produit</b>		
<b>Nom du produit de la commande</b>	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH	
<b>Nom de produit complet</b>	P	
<b>Code EOC</b>	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH	
	P	
	872016901303200	


Code de commande	8720169013032
Code 12NC	910505102284
Code de commande local	8720169013032
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169013032

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169013032
Code famille de produits	DN460B [150mm]

## Schéma dimensionnel



## Données photométriques



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284

