



StoreSet Linear

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

StoreSet Linear, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90,
Sans fil, InterAct Ready, Optique asymétrique double 35°,
faisceau extensif, Transparent, Blanc

StoreSet Linear est un luminaire linéaire ultra-flexible pour les systèmes de rails de vente au détail qui offre une excellente qualité avec la promesse d'améliorations évolutives. Dans les applications de vente au détail telles que les supermarchés, les magasins de format urbain, les magasins express, chaque panneau linéaire peut être combiné avec une large gamme de spots de notre gamme et intégré en douceur dans votre système de rail existant. Ainsi, vous pouvez donner de l'éclat à vos marchandises et vous démarquer dans les rayons, ainsi que dans les allées et les espaces ouverts. StoreSet Linear (SM504T) possède un design de panneau mince et discret qui permet de positionner facilement les luminaires où vous le souhaitez le long des rails, et de s'adapter aux futurs changements de disposition. Les versions avec ballast sans fil offrent un confort accru avec la gradation et le réglage de la scène sur l'infrastructure existante montée sur rail à trois circuits sans avoir besoin de commandes filaires. De plus, des capteurs intégrés pour la collecte de données mettront en lumière des informations pertinentes et granulaires que vous pourrez utiliser pour soutenir votre entreprise.

Mises en garde et sécurité

- Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon non pelucheux et sans détergents.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui

Service Tag	Oui
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Premium


StoreSet Linear

Classe de maintenance	Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Garantie	5 ans	Matériaux de fixation	Polyamide
Évaluation de la durabilité	-	Couleur du corps	Blanc
		Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
		Longueur totale	1.153 mm
		Largeur totale	64 mm
		Hauteur totale	74 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74 x 64 x 1153 mm
		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
		Poids net (pièce)	1,800 kg
Données techniques de l'éclairage			
Flux lumineux	6.700 lm		
Rouge saturé (R9)	>50		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	145 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90		
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)		
Température de couleur	940 blanc neutre		
Type d'optique	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	104° x 98°		
Indice UGR	Not applicable		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Consommation électrique CLO initiale	- W		
Consommation électrique CLO moyenne	- W		
Courant d'appel	19 A		
Durée courant d'appel	0,23 ms		
Consommation électrique	45 W		
Facteur de puissance (fraction)	0.9		
Connexion	Rail		
Câble	-		
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24		
Convient pour la commutation aléatoire	Oui		
Classe de protection CEI	Classe électrique I		
Distorsion harmonique totale	20 %		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Oui		
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Système Interact Ready de pilotes sans fil		
Interface de commande	Sans fil		
Flux lumineux constant	Non		
Niveau de gradation maximal	1%		
Connectivité	InterAct Ready		
Mécanique et boîtier			
Matériaux du corps	Aluminium extrudé		
Matériaux du réflecteur	Aluminium		
Matériaux optiques	Polycarbonate		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH		
Nom de produit complet	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH		
Code EOC	872016901416900		
Code de commande	8720169014169		
Code 12NC	910505102396		
Code de commande local	8720169014169		
Numérateur - Quantité par kit	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8720169014169		
Conditionnement par carton	1		


StoreSet Linear

Codes EAN/UPC - Boîte	8720169014169
Code famille de produits	SM504T [STORESET LINEAR]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102396

