

PHILIPS

Lighting



StoreFlow

ST761T 49S/PW940 DIA WH

StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Weiß

Philips StoreFlow erzeugt einen optimalen Lichteffekt für die Regal- oder Gangbeleuchtung. Einzelhändler können in ihrem Geschäft damit ein ansprechendes Ambiente schaffen. Das organische, natürliche Design der Leuchte fügt sich problemlos in die Ladenumgebung ein. Die indirekte PerfectAccent-Optik vermeidet Blendung und ermöglicht eine äußerst energieeffiziente Beleuchtungsanlage. Die Regalbeleuchtung StoreFlow besteht aus biobasierten Kunststoffen. Die Wartung von LED, Betriebsgerät und Optik ist ganz einfach. Beides führt zu einer besseren CO2-Bilanz und erfüllt die Anforderungen an ein Produkt der Kreislaufwirtschaft. Die kontrastreiche Beleuchtung ist als Einzel-Spotkopf (ST761T) erhältlich, der sich ideal für die Randbereiche des Geschäfts eignet, oder als Doppel-Spotkopf (ST762T), der hervorragend für die Gangbeleuchtung geeignet ist.

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.
- Bezüglich des Schadensfaktors bieten LED-Leuchten eine Verbesserung gegenüber konventionellen Lichtquellen, aber sie können immer noch ein Ausbleichen der Farben verursachen, da Licht selbst eine Energiequelle ist, auch wenn keine IR- oder UV-Strahlen im Lichtstrahl enthalten sind. Um das Risiko zu minimieren, vermeiden Sie Lichtstärken über 1000 lx.
- ST761T Storeflow mit 1 Scheinwerferkopf sollte immer in einer Linie mit der Schiene installiert werden, wenn ein Aufhängegurtdraht verwendet wird. Der Einbau unter einem Winkel ist nur bei einer Schiene mit starrer Aufhängung erlaubt, um ein Kippen der Schiene zu vermeiden.

Produkt Daten



Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Gehäusematerial	Aluminium
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optisches Material	Aluminium und Polycarbonat
Service Tag	Ja	Material optische Abdeckung	-
Beleuchtungstechnologie	LED	Befestigungsmaterial	-
Portfolio	Better	Gehäusefarbe	Weiß
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile	Ausführung optische Abdeckung	-
Garantiedauer	5 Jahre	Gesamte Länge	132 mm
Nachhaltigkeitsbewertung	Signify Circle	Gesamte Breite	104 mm
Lichttechnische Daten		Gesamte Höhe	229 mm
Lichtstrom	4.900 lm	Gesamter Durchmesser	0 mm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	229 x 104 x 132 mm
Nennlichtausbeute (Nom)	128 lm/W	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Nettogewicht (Stück)	0,800 kg
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 4000 K	Genehmigung und Anwendung	
Optik	Asymmetrischer Abstrahlungswinkel	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Ausstrahlungswinkel Leuchte	69° x 25°	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbarer Oberflächen (F-Zeichen)
Unified Glare Rating CEN	22	CE-Zeichen	Ja
Betrieb und Elektrik		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	EU RoHS-konform	Ja
Einschaltstrom	18 A	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Einschaltzeit	250 ms	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
Systemleistung	38,5 W	61000-3-3	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Messung der Sichtbarkeit des	0,5
Elektrischer Anschluss	3-phasige Stromschiene	Stroboskopeffekts (SVM)	
Kabel	-	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	34	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Lichtstromtoleranz	+/- 10%
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Anfängliche Farbsättigung	(0.374,0.364)<2
Klirrfaktor	20 %	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lichtregelung und Dimmen		Standardabweichung vom Farbabgleich	SDCM≤2
Dimmbar	Ja	(McAdam Ellipse)	
Betriebsgerät	DALI-Dimmen Interact System Ready	Lebensdauerkenntwerte (IEC-konform)	
Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	10 %
Konstanter Lichtstrom	Nein	Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
DALI-Standard	D4i™ DALI-2™	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	10 %
Maximaler Dimmlevel	1%	Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	
Vernetzbarkeit	Interact Ready	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L90
		mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
		Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L80
		mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	
Produktdaten			
Bestell-Produktnamen	ST761T 49S/PW940 DIA WH		

StoreFlow


Gesamtbezeichnung des Produkts	ST761T 49S/PW940 DIA WH
Gesamt-Produktcode	872016901146500
Bestellcode	01146500
Material-Nr. (12NC)	910505102508
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169011465

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169011465
Produktfamiliencode	ST761T [StoreFlow Single]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - ST760TI - 910505102508

