



StoreSet Evo

SM515T 66S/840 PSU A20 BK

StoreSet Evo, track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Nero

track panel, 575x196 mm, Plastica, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Warnings and safety

- La calotta e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente con un panno che non lascia residui e senza detergenti. Durante la manutenzione, il prodotto deve essere spento e freddo.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo di ottica	
Numero di riduttori	1 unità	Asimmetrica speculare angolo 20°	
Driver incluso	Sì	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Service tag	Sì	50° x 78°	
Tier	Specifiche tecniche	Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Periodo di garanzia	5 anni	Not applicable	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	6.600 lm	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Rosso saturo (R9)	<50	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	143 lm/W	Consumo energetico CLO medio	- W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Corrente di spunto	19 A
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Tempo di spunto	0,28 ms
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Consumo energetico	46 W
		Fattore di potenza (frazione)	0.9
		Connessione	Binario

StoreSet Evo

Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Distorsione armonica totale	20 %

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Plastica
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Poliamide
Colore alloggiamento	Nero
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	575 mm
Larghezza complessiva	196 mm
Altezza complessiva	84 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	84 x 196 x 575 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	2,500 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati sulla sostenibilità


Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.
Carbonio incorporato (A1-A3)	26,2 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	20 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	45,6 %
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO ₂ equivalente / kWh)

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	SM515T 66S/840 PSU A20 BK
Nome completo prodotto	SM515T 66S/840 PSU A20 BK
Full EOC	872016958617800
Descrizione codice locale	58616199
Codice d'ordine	58617800
Codice materiale (12NC)	910505102667
Codice locale	58616199
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169586178
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169586178
Codice famiglia prodotto	SM515T [StoreSet Evo Track]

StoreSet Evo

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667

