



## StyliD Evo

### ST771T 39S/PW930 WIA WB SI

StyliD Evo, Compact, track projector (track driver), 31 W, 3850 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Argent

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

| Informations générales                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité                                                                                                                                                                                                                                |
| Driver inclus                                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                    |
| Service Tag                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valeur ajoutée                                       | Premium                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe de maintenance                                | Ce luminaire de classe A<br>comporte des pièces de<br>réparables (le cas échéant) :<br>module LED, pilote, unités de<br>contrôle, dispositif de protection<br>contre les surtensions, optiques,<br>cache avant et pièces<br>mécaniques |
| Garantie                                             | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                  |
| Évaluation de la durabilité                          | Lighting for circularity                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Données techniques de l'éclairage                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flux lumineux                                        | 3.850 lm                                                                                                                                                                                                                               |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 K                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 124 lm/W                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | >90                                                                                                                                                                                                                                    |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                                                                                                                                                                                                           |
| Température de couleur                               | PremiumWhite avec CRI ≥90 et<br>température de couleur 3 000 K                                                                                                                                                                         |
| Type d'optique                                       | Faisceau extensif                                                                                                                                                                                                                      |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 36°                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice UGR                                           | 22                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonctionnement et électricité                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Consommation électrique CLO moyenne                  | - W                                                                                                                                                                                                                                    |
| Courant d'appel                                      | 8,07 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durée courant d'appel                                | 31 ms                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consommation électrique                              | 31 W                                                                                                                                                                                                                                   |
| Facteur de puissance (fraction)                      | 0.9                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connexion                                            | Rail 3C                                                                                                                                                                                                                                |
| Câble                                                | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B    | 51                                                                                                                                                                                                                                     |

| Convient pour la commutation aléatoire                    | Non applicable                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Classe de protection CEI                                  | Classe de sécurité II                              |
| Distorsion harmonique totale                              | 8 %                                                |
|                                                           |                                                    |
| Commandes et gradation                                    |                                                    |
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui                                                |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Système Interact Ready de pilotes sans fil         |
| Interface de commande                                     | Sans fil                                           |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                                |
| Connectivité                                              | InterAct Ready                                     |
|                                                           |                                                    |
| Mécanique et boîtier                                      |                                                    |
| Matériaux du corps                                        | Aluminium extrudé                                  |
| Matériaux du réflecteur                                   | Revêtu en aluminium et polycarbonate               |
| Matériaux optiques                                        | Polycarbonate                                      |
| Matériaux du cache optique/de la lentille                 | -                                                  |
| Matériaux de fixation                                     | -                                                  |
| Couleur du corps                                          | Argent                                             |
| Finition du cache optique/de la lentille                  | -                                                  |
| Finition du réflecteur                                    | Réflecteur PerfectAccent                           |
| Longueur totale                                           | 220 mm                                             |
| Largeur totale                                            | 90 mm                                              |
| Hauteur totale                                            | 220 mm                                             |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)               | 220 x 90 x 220 mm                                  |
| Indice de protection                                      | IP20 [Protection des doigts]                       |
| Protection contre les chocs mécaniques                    | IK02 [0,2 J standard]                              |
| Poids net (pièce)                                         | 0,900 kg                                           |
|                                                           |                                                    |
| Fonctionnement de secours                                 |                                                    |
| Secours centralisé                                        | Non                                                |
|                                                           |                                                    |
| Approbation et application                                |                                                    |
| Essai au fil incandescent                                 | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Inflammabilité                                            | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage CE                                               | Oui                                                |
| Marquage ENEC                                             | Marquage ENEC                                      |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Risque photobiologique              | Photobiological risk group 1<br>@200mm to EN62778 |
| Conforme à RoHS                     | Oui                                               |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C                                             |
| Gamme de températures ambiantes     | +10 à +35 °C                                      |

Performances initiales

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Tolérance de flux lumineux                     | +/-10%                 |
| Chromaticité initiale                          | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Tolérance de consommation électrique           | +/-10%                 |
| Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam) | SDCM≤2                 |

Durées de vie (conformes IES)


|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 10 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h                | -    |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L90  |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h                | -    |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L85 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|


Données du produit

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI                  |
| Nom de produit complet        | ST771T 39S/PW930 WIA WB SI                  |
| Code EOC                      | 872016958793900                             |
| Code de commande              | 8720169587939                               |
| Code 12NC                     | 910505102735                                |
| Code de commande local        | 8720169587939                               |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                           |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8720169587939                               |
| Conditionnement par carton    | 1                                           |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8720169587939                               |
| Code famille de produits      | ST771T [STYLID EVO COMPACT DRIVER IN TRACK] |

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102735

