



Coreline Panel gen6

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3

Coreline Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, ELB3h

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Techo, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 4 polos, SC | Cable de seguridad, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Datos del producto

Información general		Índice de deslumbramiento unificado CEN	
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
Driver incluido	Sí	Operativos y eléctricos	
Service tag	Sí	Tensión de entrada	220-240 V
Escala de valor	Óptima	Line Frequency	50 to 60 Hz
Periodo de garantía	5 años	Consumo de energía CLO inicial	- W
Datos técnicos de la luz		Average CLO power consumption	- W
Flujo luminoso	3.600 lm	Corriente de arranque	4,8 A
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Tiempo de irrupción	0,56 ms
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	133 lm/W	Consumo de energía	27 W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Factor de potencia (fracción)	0.9
Ángulo del haz de fuente de luz	90 °	Conexión	Conector push-in de 4 polos
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Cable	-
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 90°	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	50
Apertura de haz de luz de la luminaria	90°	Adecuado para conmutación aleatoria	No
		Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Coreline Panel gen6

Cableado de paso	-
Distorsión armónica total	20 %

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de potencia/transformador	Controlador inalámbrico Interact Ready externo
Interfaz de control	Inalámbrico
Flujo luminoso constante	No
Nivel máximo de atenuación	10%
Conectividad	Interact Ready
Control integrado	-
Fotocélula	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	-
Acabado del reflector	Reflector blanco
Longitud global	595 mm
Anchura global	595 mm
Altura global	69 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	69 x 595 x 595 mm
Techo compatible o tipo de accesorio de instalación en techo	Visible profile ceiling version
Código de protección de entrada	IP20/44 [Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de peligro de explosión	-
Montaje	Techo
Dispositivo de seguridad	SC [Cable de seguridad]
Peso neto (pieza)	3,200 kg

Funcionamiento de emergencia

Flujo de emergencia	250 lm
Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC centralizado	2 W
Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está totalmente cargada)	3 hora(s)
Consumo de energía máx. adicional durante la carga de la batería de emergencia	6 W
Emergencia centralizada	No
Tipo de batería de iluminación de emergencia	Lithium
Iluminación de emergencia	Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Método de prueba de la función de emergencia	Manual / Botón de test

Modo de funcionamiento de iluminación de emergencia	mantenida
---	-----------

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	0 °C a 35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	-10% / +10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 35000 h	-
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h	-
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L80

Datos de sostenibilidad


Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.
Carbono integrado (A1-A3)	24,6 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	10,1 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	47,9 %
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000

Coreline Panel gen6


	(lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh)
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3
Nombre completo del producto	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3
Full EOC	872016958875200

Código de pedido	58875200
Código 12NC	910505102818
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169588752
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169588752
Código de gama de producto	RC132V [CORELINE PANEL]

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818

