



GentleSpace gen4

BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4

GentleSpace gen4, Highbay, 76 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, H4, IP65, IK03

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact, Sensor SNH (R) 210, 13000 lm, 76 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Datos del producto

| Información general | | Índice de deslumbramiento unificado CEN | |
|--|-------------------|---|--|
| Número de unidades de equipo | 1 unidad | Índice de deslumbramiento unificado CEN | 25 |
| Driver incluido | Sí | Operativos y eléctricos | |
| Service tag | Sí | Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Escalera de valor | Avanzada | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Periodo de garantía | 5 años | Consumo de energía CLO inicial | 0 W |
| Datos técnicos de la luz | | Average CLO power consumption | -W;- W |
| Flujo luminoso | 13.000 lm | Corriente de arranque | 4,5 A |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 4000 K | Tiempo de irrupción | 1 ms |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 171 lm/W | Consumo de energía | 76 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | >80 | Factor de potencia (fracción) | 0.9 |
| Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro | Conexión | Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels |
| Tipo de óptica | Haz ancho | Cable | - |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 91° x 91° | Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 18 |

GentleSpace gen4

| | |
|-------------------------------------|--|
| Adecuado para conmutación aleatoria | Sí (se relaciona con la detección de presencia/movimiento y aprovechamiento de la luz del día) |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Clase de protección IEC | Seguridad clase I |
| Distorsión armónica total | 20 % |

Controles y regulación

| | |
|---|---|
| Regulable | Sí |
| Driver/unidad de potencia/transformador | Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact |
| Interfaz de control | Inalábrico |
| Flujo luminoso constante | No |
| Estándar regulación DALI | DALI-2™ D4i™ |
| Conectividad | Interact Ready |
| Control integrado | Sensor SNH (R) 210 |

Mecánicos y de carcasa

| | |
|---|--|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material del reflector | Policarbonato |
| Material óptico | Policarbonato |
| Material del cierre óptico/lente | Vidrio |
| Fixation material | Aluminio |
| Color de la carcasa | Plata |
| Acabado de cierre óptico/lente | Transparente |
| Longitud global | 254 mm |
| Anchura global | 719 mm |
| Altura global | 116 mm |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 116 x 719 x 254 mm |
| Código de protección de entrada | IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK03 [0.3 J] |
| Montaje | Conjunto de suspensión gemelo, triángulo |
| Peso neto (pieza) | 6,500 kg |

Funcionamiento de emergencia

| | |
|-------------------------|----|
| Emergencia centralizada | No |
|-------------------------|----|

Aprobación y aplicación

| | |
|--|---|
| Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
| Marca de inflamabilidad | Para su montaje en superficies fácilmente inflamables |
| Marca CE | Sí |
| Certificado ENEC | Certificado ENEC |
| Conforme con EU RoHS | Sí |
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C |
| Valor de parpadeo (PstLM) | 1 |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4 |
| Rango de temperatura ambiente | -30 °C a +55 °C |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

| | |
|------------------------------|--------|
| Tolerancia de flujo luminoso | +/-10% |
|------------------------------|--------|

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cromaticidad inicial | (0.380, 0.375) SDCM 3 |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-5% |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

| | |
|---|------|
| Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h | 10 % |
| Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h | - |
| Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h | L85 |

Datos de sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Sustainability rating | Signify Circle |
| Categoría de reparación | Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo. |
| Carbono integrado (A1-A3) | 49,1 kg CO ₂ e |
| Proporción de material no virgen del producto | 42,2 % |
| Proporción de contenido reciclable del producto terminado | 60,8 % |
| GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada | Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh) |
| GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional | Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh) |


Datos de producto

| | |
|--|------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 |
| Nombre completo del producto | BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4 |
| Full EOC | 872016959392300 |
| Código de pedido | 59392300 |
| Código 12NC | 910505102856 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8720169593923 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8720169593923 |
| Código de gama de producto | BY580X [Gentlespace gen4 Interact] |

GentleSpace gen4

Plano de dimensiones

BY580X suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m or 2m

Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102856

