



GentleSpace Gen4

BY581P 350S/840 DIA WB GC SI

GentleSpace Gen4, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Symmetrisch, IP65, IK07

GentleSpace Gen4 ist die ultimative Beleuchtungslösung für industrielle Umgebungen, Lager- und Sporthallen. Sie garantiert eine hervorragende Lichtqualität, die Sicherheit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert und alle relevanten Sicherheitsvorschriften einhält. GentleSpace Gen4 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und reduziert die Häufigkeit, den Aufwand und die Kosten der Wartung, was sie ideal für Installationen mit hohen Decken macht. Ihr energieeffizientes Design senkt die Betriebskosten und bietet maximale Anwendungseffizienz sowie attraktive Gesamtbetriebskosten (TCO). Sie bietet eine große Auswahl an Optiken, Ausstrahlungswinkeln, Lichtstropfpaketeten und Anschlussmöglichkeiten. Mit GentleSpace Gen4 erstellen Sie mühelos eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung für alle Anwendungen in Räumen mit hohen Decken. Das moderne, flache Design macht die Installation und Wartung einfacher. Staubansammlungen werden verhindert und bei Bedarf kann das Betriebsgerät in der Installation getauscht werden, ohne dass die Leuchte demontiert werden muss. Die große Lichtaustrittsfläche sorgt für allerbesten Sehkomfort ohne Blendung. Eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Optionen für elektrischen Anschluss, beispielsweise der vormontierte IP65-Steckverbinder von Wieland, ermöglichen eine schnelle und einfache Installation. Das robuste Design ermöglicht es, rauen Bedingungen in den unterschiedlichsten Umgebungen standzuhalten. Sie können zwischen verschiedenen Spezialausführungen wählen, einschließlich spezieller Varianten für extreme Temperaturen bis 70°C (XT), explosionsgefährdete Bereiche (ATEX 2/22) und Sportanwendungen. Darüber hinaus kann die GentleSpace Gen4 in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro von Signify integriert werden. Zuverlässige, hocheffiziente Beleuchtung mit smarter Vernetzung – die kluge Wahl für eine bessere Zukunft. Setzen Sie auf Nachhaltigkeit: Mit GentleSpace Gen4, der LED-Hallenbeleuchtung gemäß den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft durch ihren Fokus auf Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit. Das Gehäuse besteht zu 85% aus recyceltem Aluminium. Die Leuchte ist leicht zu warten und alle Informationen sind über die Signify Service Tag App jederzeit abrufbar. Egal, ob Sie eine zuverlässige

GentleSpace Gen4

„Fit and Forget“-Lösung suchen oder eine, die nach der Installation angepasst und smart gesteuert werden kann: GentleSpace Gen4 ist immer die richtige Wahl für Sie.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Gehäusematerial	Aluminium
Betriebsgerät inklusive	Ja	Reflektor-Material	Polykarbonat
Service Tag	Ja	Optisches Material	Polykarbonat
Portfolio	Best	Material optische Abdeckung	Glas
Garantiedauer	5 Jahre	Befestigungsmaterial	Aluminium
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Gehäusefarbe	Silber
Lichttechnische Daten		Ausführung optische Abdeckung	Klar
Lichtstrom	35.000 lm	Gesamte Länge	417 mm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Gesamte Breite	600 mm
Nennlichtausbeute (Nom)	167 lm/W	Gesamte Höhe	125 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	125 x 600 x 417 mm
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Optik	Symmetrisch	Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [2 J verstärkt]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	42° x 44°	Montage	Abhängeset doppelt, dreieckig
Unified Glare Rating CEN	25	Nettogewicht (Stück)	10,800 kg
Betrieb und Elektrik		Notfallbetrieb	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Genehmigung und Anwendung	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	0 W	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	-W; - W	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
Einschaltstrom	15,3 A	CE-Zeichen	Ja
Einschaltzeit	0,061 ms	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Systemleistung	210 W	EU RoHS-konform	Ja
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Elektrischer Anschluss	Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,22
Kabel	-	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,01
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	8	Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +55 °C
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Initialkennwerte (IEC-konform)	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Klirrfaktor	8 %	Anfängliche Farbsättigung	(0.380, 0.375) SDCM 3
Lichtregelung und Dimmen		Toleranz Leistungsaufnahme	+/-5%
Dimmbar	Ja	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Betriebsgerät	DALI-Dimmen Interact System Ready	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar		
Konstanter Lichtstrom	Nein		
DALI-Standard	D4i™ DALI-2™		
Maximaler Dimmlevel	10%		
Vernetzbarkeit	Interact Ready		

GentleSpace Gen4

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L85
mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	


Produktdaten

Bestell-Produktname	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	BY581P 350S/840 DIA WB GC SI
Gesamt-Produktcode	872016959417300
Bestellcode	59417300

Material-Nr. (12NC)	910505102881
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169594173
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169594173
Produktfamiliencode	BY581P [Gentlespace gen4 Large]


Abmessungsskizzen

BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m or 2m

Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102881

