



GentleSpace gen4

BY581P 250S/940 DIA WB GC SI

GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Haz ancho, IP65, IK07

GentleSpace gen4 es la solución de iluminación definitiva para entornos industriales e instalaciones deportivas cubiertas. Supera las expectativas, ya que garantiza una calidad de luz superior, mejora la seguridad y la productividad de los empleados y cumple con todas las regulaciones de seguridad pertinentes. GentleSpace gen4 se ha diseñado para durar y reduce la frecuencia, las molestias y los costes de mantenimiento, por lo que es la opción ideal para instalaciones en techos altos. Su diseño energéticamente eficiente reduce los gastos operativos, ofreciendo la máxima eficiencia de aplicación y un atractivo coste total de propiedad (TCO). Esta gama de productos ofrece una amplia variedad de ópticas, aberturas de haz (de muy estrecho a ancho y una óptica especial para pasillos altos y estrechos), paquetes lumínicos y opciones de conectividad. Con GentleSpace gen4 es fácil crear una solución de iluminación a medida para aplicaciones en techos altos. Su diseño moderno y plano hace que sea más fácil de instalar, limpiar y mantener. El diseño de ventana óptica única proporciona un rendimiento visual superior. Una variedad de posibilidades de montaje y conectores, como el conector IP65 premontado, permiten una instalación rápida y fácil. Su diseño sólido permite soportar condiciones adversas en todo tipo de ambientes. Puedes elegir entre varios materiales de cierre, incluidas variantes especializadas para temperaturas extremas (XT), ambientes explosivos (ATEX 2/22) y aplicaciones deportivas. Además, GentleSpace gen4 dispone de opciones de conectividad avanzada. Está listo para usarse en sistemas de iluminación conectada como Interact. Iluminación fiable y de alta eficiencia con conectividad inteligente: una opción brillante para un futuro mejor. Adopta la sostenibilidad con GentleSpace gen4, la solución de iluminación de gran altura que cumple con los principios de la economía circular al priorizar la durabilidad y la reciclabilidad. La luminaria es fácil de mantener y toda la información está disponible al alcance de la mano, a través de la aplicación QR de Signify Service Tag. Tanto si busca una solución fiable de "instalo y olvido" como una que pueda adaptarse y controlarse después de la instalación, GentleSpace gen4 es la opción correcta para usted.

Datos del producto

Información general		Color de la carcasa	
Número de unidades de equipo	1 unidad	Color de la carcasa	Plata
Driver incluido	Sí	Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Service tag	Sí	Longitud global	417 mm
Escalera de valor	Avanzada	Anchura global	600 mm
Período de garantía	5 años	Altura global	125 mm
Datos técnicos de la luz		Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	125 x 600 x 417 mm
Flujo luminoso	25.000 lm	Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	165 lm/W	Montaje	Conjunto de suspensión gemelo, triángulo
Índice de reproducción cromática (IRC)	>90	Peso neto (pieza)	10,800 kg
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Funcionamiento de emergencia	
Tipo de óptica	Haz ancho	Emergencia centralizada	No
Apertura de haz de luz de la luminaria	91° x 91°	Aprobación y aplicación	
Índice de deslumbramiento unificado CEN	25	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Operativos y eléctricos		Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Tensión de entrada	220 a 240 V	Marca CE	Sí
Line Frequency	50 to 60 Hz	Certificado ENEC	Certificado ENEC
Consumo de energía CLO inicial	0 W	Conforme con EU RoHS	Sí
Average CLO power consumption	-W;- W	Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Corriente de arranque	5,1 A	Valor de parpadeo (PstLM)	0,12
Tiempo de irrupción	0,76 ms	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,07
Consumo de energía	152 W	Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +55 °C
Factor de potencia (fracción)	0.9	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Conexión	Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels	Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cable	-	Cromaticidad inicial	(0.380, 0.375) SDCM 3
Número de productos en MCB de 16 A tipo B 16		Tolerancia de consumo de energía	+/-5%
Adecuado para conmutación aleatoria	No	Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Distorsión armónica total	20 %	Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	-
Controles y regulación		Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L85
Regulable	Sí	Datos de sostenibilidad	
Driver/unidad de potencia/transformador	Regulación DALI Interact Ready	Sustainability rating	Signify Circle
Interfaz de control	DALI	Categoría de reparación	Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser
Flujo luminoso constante	No		
Nivel máximo de atenuación	10%		
Conectividad	Interact Ready		
Mecánicos y de carcasa			
Material de la carcasa	Aluminio		
Material del reflector	Policarbonato		
Material óptico	Policarbonato		
Material del cierre óptico/lente	Vidrio		
Fixation material	Aluminio		

GentleSpace gen4

	sustituídos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3)	78,7 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	38,9 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	58,1 %
GWP total B6 (kg CO₂eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO₂eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso


	declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
--	--

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI
Nombre completo del producto	BY581P 250S/940 DIA WB GC SI
Full EOC	872016958929200
Código de pedido	58929200
Código 12NC	910505102935
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169589292
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169589292
Código de gama de producto	BY581P [Gentlespace gen4 Large]


Plano de dimensiones

BY581P, BY583P suspended



With Wieland connector on a cable or free cable finish, cable length is 0.5m or 1m or 1.5m or 2m

Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102935

GentleSpace gen4

