

**PHILIPS**

**Lighting**



# CoreLine Downlight Gen5

## DN142B 10S/830 PSD-E WR

CoreLine Downlight Gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Réflecteur blanc, IP20, EL-ready

La gamme Philips CoreLine Downlight tient la promesse de la famille CoreLine de plafonds encastrés innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Elle convient aux remplacements individuels de luminaires conventionnels, avec un coût attractif qui aide vos clients à passer aux LED. Ces plafonniers encastrés d'intérieur offrent une distribution de lumière uniforme pour des applications d'éclairage général et de bureau (UGR 19). Ils offrent également des économies d'énergie instantanées et ont une durée de vie beaucoup plus longue, offrant une véritable solution économique et respectueuse de l'environnement. Les versions encastrées CoreLine DN142B sont faciles à installer grâce à la taille de découpe standard et aux connecteurs repiquables. Une option Interact Ready avec communications sans fil intégrées est également disponible dans cette famille, pouvant être utilisée avec des détecteurs et logiciels Interact.

### Mises en garde et sécurité

- N'appliquez pas de force excessive sur le câble et le connecteur CC, assurez-vous que le clip du connecteur est verrouillé avant la mise sous tension.

### Données du produit



Informations générales		Valeur ajoutée	Performance
Nombre d'appareillages	1 unité	Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
Driver inclus	Oui	Garantie	5 ans
Service Tag	Oui		
Montage	Encastré		

# CoreLine Downlight Gen5


<b>Évaluation de la durabilité</b>		-
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		
Flux lumineux	1 000 lm	
Rouge saturé (R9)	<50	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	112 lm/W	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)	
Température de couleur	830 blanc chaud	
Type d'optique	Réflecteur blanc perforé sans grille	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	84°	
Indice UGR	25	
<b>Fonctionnement et électricité</b>		
Tension d'entrée	220 à 240 V	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Consommation électrique CLO initiale	- W	
Consommation électrique CLO moyenne	- W	
Courant d'appel	14 A	
Durée courant d'appel	0,001 ms	
Consommation électrique	10,7 W	
Facteur de puissance (fraction)	0.95	
Connexion	-	
Câble	2 câbles 0,15 m avec connecteurs 2 pôles	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	120	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	
Distorsion harmonique totale	32 %	
<b>Commandes et gradation</b>		
Variation de l'intensité lumineuse	Oui	
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI externe	
Interface de commande	DALI	
Flux lumineux constant	Non	
Normes DALI	DALI-2™	
<b>Mécanique et boîtier</b>		
Matériaux du corps	Polycarbonate	
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate	
Matériaux optiques	Polycarbonate	
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate	
Matériaux de fixation	-	
Couleur du corps	Blanc	
Finition du cache optique/de la lentille	-	
Finition du réflecteur	Réflecteur blanc	
<b>Hauteur totale</b>		82 mm
<b>Diamètre total</b>		162 mm
<b>Indice de protection</b>		IP20 [Protection des doigts]
<b>Protection contre les chocs mécaniques</b>		IK02 [0,2 J standard]
<b>Poids net (pièce)</b>		0,490 kg
<b>Fonctionnement de secours</b>		
<b>Secours centralisé</b>	Non	
<b>Eclairage de secours</b>	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)	
<b>Approbation et application</b>		
<b>Essai au fil incandescent</b>	Température 650 °C, durée 30 s	
<b>Inflammabilité</b>	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	
<b>Marquage CE</b>	Oui	
<b>Marquage ENEC</b>	-	
<b>Risque photobiologique</b>	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471	
<b>Conforme à RoHS</b>	Oui	
<b>Performance température ambiante Tq</b>	25 °C	
<b>Valeur d'effet stroboscopique (SVM)</b>	1	
<b>Gamme de températures ambiantes</b>	-20 à +40 °C	
<b>Performances initiales</b>		
<b>Tolérance de flux lumineux</b>	-10% / +10%	
<b>Chromaticité initiale</b>	(0.432,0.404) SDCM≤5	
<b>Tolérance de consommation électrique</b>	+/-10%	
<b>Durées de vie (conformes IES)</b>		
<b>Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile</b>	5 %	
<b>de vie utile moyenne de 50 000 h</b>		
<b>Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h</b>	L80	
<b>Données du produit</b>		
<b>Nom du produit de la commande</b>	DN142B 10S/830 PSD-E WR	
<b>Nom de produit complet</b>	DN142B 10S/830 PSD-E WR	
<b>Code EOC</b>	872016910887500	
<b>Code de commande</b>	10887500	
<b>Code 12NC</b>	910505103586	
<b>Numérateur - Quantité par kit</b>	1	
<b>Code EAN – Produit/Boîte</b>	8720169108875	
<b>Conditionnement par carton</b>	1	
<b>Codes EAN/UPC – Boîte</b>	8720169108875	
<b>Code famille de produits</b>	DN142B [CoreLine Downlight gen5]	

## CoreLine Downlight Gen5

### Schéma dimensionnel



### Données photométriques



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586

