



KeyLine, monté en surface et suspendu

SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH

SM350C | KeyLine, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

De nos jours, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes lumineuses. La raison est simple. Les lignes lumineuses ne se contentent pas d'un design minimaliste ; elles offrent également beaucoup plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires courts ou longs, luminaires autonomes, optiques différentes y compris asymétriques, formes différentes et même une variété de couleurs ; tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif tout en respectant les normes d'éclairage des bureaux. KeyLine est une superbe gamme de lumières au design fin et minimaliste, avec un flux lumineux élevé pour éclairer les espaces de bureau les plus lumineux. Mais avec des niveaux d'éblouissement confortables et faibles, il est également agréable pour les yeux et conforme à la norme UGR19. Cela rend KeyLine idéal pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus ou montés en surface autonomes (accessoires à commander séparément). Une gamme qui offre une flexibilité ultime et des possibilités illimitées. La flexibilité de conception de KeyLine se présente sous la forme de différentes longueurs, couleurs et puissances lumineuses, y compris des formes en L ainsi que des lignes droites. Le tout avec une haute efficacité allant jusqu'à 142 lm/W, et la possibilité de mise à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs et avec KeyLine, vous pouvez également profiter d'un excellent rapport qualité-prix qui garantit un superbe coût total de possession.

KeyLine, monté en surface et suspendu

Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Niveau de gradation maximal	
Nombre d'appareillages	1 unité		1%
Driver inclus	Oui	Mécanique et boîtier	
Service Tag	Oui	Matériaux du corps	Aluminium
Valeur ajoutée	Performance	Matériaux du réflecteur	Acier
Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable	Matériaux optiques	Polycarbonate
Garantie	5 ans	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Évaluation de la durabilité	-	Matériaux de fixation	Acier inoxydable
		Couleur du corps	Blanc
		Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
		Finition du réflecteur	-
		Longueur totale	1 407 mm
		Largeur totale	70 mm
		Hauteur totale	70 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 70 x 1407 mm
		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
		Poids net (pièce)	3,480 kg
		Fonctionnement de secours	
		Secours centralisé	Non
		Approbation et application	
		Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
		Inflammabilité	-
		Marquage CE	Oui
		Marquage ENEC	Marquage ENEC
		Conforme à RoHS	Oui
		Performance température ambiante Tq	25 °C
		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
		Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
		Performances initiales	
		Tolérance de flux lumineux	+/-10%
		Chromaticité initiale	(0,39, 0,38) SDCM <3
		Tolérance de consommation électrique	+/-10%
		Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤3
		Durées de vie (conformes IES)	
		Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
		Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90

KeyLine, monté en surface et suspendu


Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* L80
de 100 000 h

Données du produit


Nom du produit de la commande	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Nom de produit complet	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Code EOC	872016961521200

Code de commande	61521200
Code 12NC	910505103704
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169615212
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169615212
Code famille de produits	SM350C [KeyLine]

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - null - 910505103704

