

PHILIPS

Lighting



TrueBlend Encastré

RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40

TrueBlend Encastré, Recessed, 33 W, 1722x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

Lors de la spécification de l'éclairage pour les applications de bureau haut de gamme, les prescripteurs techniques doivent composer avec de nombreuses exigences et contraintes diverses liées aux types de plafond et aux préférences des clients/architectes. Philips TrueBlend est une gamme de luminaires flexible qui s'adapte à de nombreux types de plafonds et permet aux architectes de choisir entre différents designs et types d'optiques. Philips TrueBlend s'articule autour de la flexibilité et du choix ; notre nouvelle gamme d'éclairage encastré pour bureaux est idéale pour les plafonds non standard et pour les projets de rénovation où les luminaires doivent s'insérer dans les trous des luminaires existants. Un grande variété d'optiques, la meilleure efficacité de sa catégorie, combinées à nos spectres axés sur le bien-être et à la connectivité Interact, offrent le choix en termes de performances et d'apparence. TrueBlend permet de faire des économies d'énergie et fournit le niveau de luminosité qui convient. Non seulement elle est conforme à la norme WELL Building Standard for Light, mais elle est également classé UGR<19, ce qui est conforme à toutes les normes de bureau (OC). Cette gamme de luminaires est disponible en différentes longueurs, flux lumineux, optiques, couleurs de boîtier, différentes hauteurs de supports, et connecteurs. Cela offre une flexibilité de conception absolue et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueBlend offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d'évolutivité et une réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix véritablement circulaire et écologique. TrueBlend est donc une solution tout-en-un avec des spécifications d'éclairage supérieures combinées à une approche durable de l'éclairage de bureau de haute performance.

TrueBlend Encastré

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit


Informations générales		Distorsion harmonique totale	20 %
Code famille lampe	40S [LED module, system flux 4000 lm]		
Nombre d'appareillages	1 unité		
Driver inclus	Oui		
Type de source lumineuse	LED		
Service Tag	Oui		
Valeur ajoutée	Premium		
Classe de maintenance	Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques		
Garantie	5 ans		
Évaluation de la durabilité	-		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	Matériaux du corps	Acier
Flux lumineux	4.000 lm	Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Matériaux optiques	Polycarbonate
Efficacité lumineuse (nominale)	121 lm/W	Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90	Matériaux de fixation	Acier
Température de couleur	940 blanc neutre	Couleur du corps	Blanc
Type d'optique	Réflecteur	Dispositif de montage	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	52° x 62°	Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Indice UGR	16	Finition du cache optique/de la lentille	-
Fonctionnement et électricité		Finition du réflecteur	Réflecteur blanc
Tension d'entrée	220 à 240 V	Longueur totale	1.722 mm
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Largeur totale	150 mm
Courant d'appel	23 A	Hauteur totale	90 mm
Durée courant d'appel	216 ms	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	90 x 150 x 1722 mm
Consommation électrique	33 W	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Connexion	Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles	Montage	Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/ Omega
Câble	-	Type de cache optique/de lentille	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24	Poids net (pièce)	4,930 kg
Convient pour la commutation aléatoire	Oui	Fonctionnement de secours	
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Secours centralisé	Oui
		Eclairage de secours	Éclairage de secours central à courant continu

TrueBlend Encastré

Mode de fonctionnement de l'éclairage de secours	Maintenu
Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à RoHS	Oui
Classe d'inflammabilité du diffuseur	TP(b) diffuser flammability class
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie	2,5 %
utile moyenne de 50 000 h	


Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie	5 %
utile moyenne de 100 000 h	
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile	L90
moyenne* de 50 000 h	
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile	L80
moyenne* de 100 000 h	
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40
Nom de produit complet	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40
Code EOC	872016962192300
Code de commande	8720169621923
Code 12NC	910505103968
Code de commande local	8720169621923
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169621923
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169621923
Code famille de produits	RC455B [TrueBlend Recessed Bandraster]

Schéma dimensionnel



TrueBlend Encastré

Données photométriques



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103968

