



GreenSpace Evo Mini

ST332T 17S/840 PSU HMB BK482

GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Negro

Polycarbonato, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Advertencias y seguridad

- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislado

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Número de unidades de equipo	1 unidad		147 lm/W
Driver incluido	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Service tag	Sí	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Escalera de valor	Óptima	Tipo de óptica	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
Período de garantía	5 años	Apertura de haz de luz de la luminaria	29°
Datos técnicos de la luz		Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable
Flujo luminoso	1700 lm	Operativos y eléctricos	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Tensión de entrada	220-240 V

GreenSpace Evo Mini

Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	13,3 A
Tiempo de irrupción	0,132 ms
Consumo de energía	11,7 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Carril
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	60
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Distorsión armónica total	20 %

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	-
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cierre óptico/lente	-
Longitud global	107 mm
Altura global	216 mm
Diámetro global	65 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Peso neto (pieza)	0,400 kg

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-

Marca CE	Si
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Conforme con EU RoHS	Si
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.382, 0.380) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L80

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Signify Circle
Categoría de reparación	Clase de reparación B. El driver y la fuente de luz de esta luminaria pueden ser sustituidos por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período prolongado de tiempo.

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482
Nombre completo del producto	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482
Full EOC	872016959017500
Código de pedido	59017500
Código 12NC	910505104521
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169590175
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169590175
Código de gama de producto	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]

GreenSpace Evo Mini

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - ST332T1 - 910505104521

