



# GreenSpace Evo Mini

## ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482

GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Grigio

Projector 5C track, D65 mm, Policarbonato, Grigio, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Trasparente, Vetro, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

### Warnings and safety

- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto caldo è possibile solo con un guanto isolante

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Numero di riduttori	1 unità	Periodo di garanzia	5 anni
Driver incluso	Si	Dati tecnici di illuminazione	
Service tag	Si	Flusso luminoso	1.600 lm
Tier	Performance	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	119 lm/W

## GreenSpace Evo Mini

Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Colore sorgente luminosa	PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura del colore 4.000 K
Tipo di ottica	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	36°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	Not applicable

### Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	18 A
Tempo di spunto	0,0028 ms
Consumo energetico	13,3 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Binario
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	27
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Distorsione armonica totale	20 %

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Regolazione del flusso DALI Interact System Ready
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™ con estensione dati: Parti 251/252/253
Connettività	Interact Ready

### Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Alluminio
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Finitura riflettore	Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata
Lunghezza complessiva	238 mm
Altezza complessiva	216 mm
Diametro complessivo	65 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	0,400 kg

### Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

### Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

### Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.374, 0.364) SDCM <2
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

### Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

### Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Signify Circle
Classe di riparazione	Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.

### Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482
Nome completo prodotto	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482
Full EOC	872016959018200
Descrizione codice locale	59018200
Codice d'ordine	59018200
Codice materiale (12NC)	910505104522
Codice locale	59018200
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169590182
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169590182
Codice famiglia prodotto	ST332T [GreenSpace Evo Mini Track]

# GreenSpace Evo Mini

## Disegno tecnico



## Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522

