



LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten

DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten, 10.8 W, 1850 lm, 4000 K

Philips LuxSpace wurde entwickelt, um die perfekte Kombination aus Effizienz, hohem Sehkomfort und stilvollem Design zu bieten, ohne Kompromisse bei der Lichtleistung einzugehen. LuxSpace bietet eine lange Lebensdauer und eine Effizienz von bis zu 175 lm/W sowie eine hervorragende Farbwiedergabe und Lichtverteilung, die einen großen Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Auswirkungen von Licht auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden haben. Die LuxSpace Downlight-Familie bietet eine große Auswahl an Optionen zur Schaffung des gewünschten Ambientes und zur Unterstützung des Benutzerkomforts, ganz gleich für welche Anwendung.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	1.850 lm
Betriebsgerät inklusive	Ja	4000 K
Montage	Oberfläche	171 lm/W
Portfolio	Best	80
Garantiedauer	5 Jahre	840 Neutralweiß
Nachhaltigkeitsbewertung	-	-
		Ausstrahlungswinkel Leuchte

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten


Unified Glare Rating CEN	19	CE-Zeichen	Ja
Betrieb und Elektrik		ENEC-Zeichen	-
Eingangsspannung	220-240 V	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	EU RoHS-konform	Ja
Einschaltstrom	12,78 A	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Einschaltzeit	0,183 ms	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Systemleistung	10.8 W		
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Elektrischer Anschluss	-	Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Kabel	-	Anfängliche Farbsättigung	(0.38,0.38)
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	135	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	5 %
Lichtregelung und Dimmen		Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Dimmbar	Nein	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer L90	
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)	Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
Konstanter Lichtstrom	Nein		
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten	
Gehäusematerial	Kunststoff	Bestell-Produktnname	DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH
Reflektor-Material	Polykarbonat	Gesamtbezeichnung des Produkts	DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH
Optisches Material	-	Gesamt-Produktcode	872016983762100
Material optische Abdeckung	-	Bestellcode	83762100
Befestigungsmaterial	-	Material-Nr. (12NC)	910505104872
Gehäusefarbe	Weiß	Anzahl pro Verpackung	1
Ausführung optische Abdeckung	-	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169837621
Gesamte Höhe	230 mm	Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Gesamter Durchmesser	200 mm	EAN Umverpackung	8720169837621
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	Produktfamiliencode	DN610C [LuxSpace, surface mounted]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]		
Nettogewicht (Stück)	1,100 kg		
Genehmigung und Anwendung			
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s		
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbarer Oberflächen (F- Zeichen)		

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - DN610CI - 910505104872



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025. Dezember 12 - Änderungen vorbehalten