



# GreenSpace Evo Mini sur support mural

WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481

GreenSpace Evo Mini sur support mural, 15.3 W, 2.100 lm, 3000 K, CRI>90

GreenSpace Evo Mini sur support mural est un luminaire mural durable, doté d'un design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, le GreenSpace Evo Mini sur support mural est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

## Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

## Données du produit

| Informations générales |         |
|------------------------|---------|
| Nombre d'appareillages | 1 unité |
| Driver inclus          | Oui     |
| Valeur ajoutée         | Premium |
| Garantie               | 5 ans   |

| Évaluation de la durabilité            | Unclassified |
|----------------------------------------|--------------|
| Données techniques de l'éclairage      |              |
| Flux lumineux                          | 2,100 lm     |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K       |

GreenSpace Evo Mini sur support mural

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Efficacité lumineuse (nominale)               | 138 lm/W                                                                |
| Indice de rendu de couleur (IRC)              | >90                                                                     |
| Température de couleur                        | PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K               |
| Type d'optique                                | Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40° |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 29°                                                                     |
| Indice UGR                                    | Not applicable                                                          |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                   |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                   |
| Courant d'appel                                   | 4,2 A                         |
| Durée courant d'appel                             | 0,072 ms                      |
| Consommation électrique                           | 15,3 W                        |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.90                          |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir 2 pôles |
| Câble                                             | -                             |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 65                            |
| Convient pour la commutation aléatoire            | Non applicable                |
| Classe de protection CEI                          | Classe de sécurité II         |

Commandes et gradation

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Non                                           |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt) |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                           |

Mécanique et boîtier

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Matériaux du corps                        | Polycarbonate |
| Matériaux du réflecteur                   | Aluminium     |
| Matériaux optiques                        | Aluminium     |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre trempé  |
| Matériaux de fixation                     | -             |
| Couleur du corps                          | Blanc         |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Transparent   |
| Longueur totale                           | 90 mm         |
| Hauteur totale                            | 230 mm        |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Diamètre total                         | 65 mm                        |
| Indice de protection                   | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard]        |
| Poids net (pièce)                      | 0,400 kg                     |

Approbation et application

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Essai au fil incandescent           | Température 650 °C, durée 30 s |
| Inflammabilité                      | -                              |
| Marquage CE                         | Oui                            |
| Marquage ENEC                       | -                              |
| Conforme à RoHS                     | Oui                            |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C                          |
| Gamme de températures ambiantes     | +10 à +35 °C                   |

Performances initiales

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%                 |
| Chromaticité initiale                | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%                 |

Durées de vie (conformes IES)


|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h                | L80  |

Données du produit

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481 |
| Nom de produit complet        | WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481 |
| Code EOC                      | 872016983801700                   |
| Code de commande              | 83801700                          |
| Code 12NC                     | 910505104912                      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8720169838017                     |
| Conditionnement par carton    | 1                                 |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8720169838017                     |


GreenSpace Evo Mini sur support mural

Schéma dimensionnel



Données photométriques

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG  
WH481



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104912

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG  
WH481

## GreenSpace Evo Mini sur support mural

