



GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

Pendant, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Kabelloses Interact System Ready
Betriebsgerät, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364),
CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 |
Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	>90	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Farbe der Lichtquelle	
Service Tag	Ja	PremiumWhite mit Ra ≥90 und einer Farbtemperatur von 4000 K	
Portfolio	Best	Optik	
Garantiedauer	5 Jahre	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	
Lichttechnische Daten		Ausstrahlungswinkel Leuchte	
Lichtstrom	2.700 lm	40° x 80°	
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Unified Glare Rating CEN	
Nennlichtausbeute (Nom)	135 lm/W	Not applicable	
		Betrieb und Elektrik	
		Eingangsspannung	
		220-240 V	

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Einschaltstrom	4,8 A
Einschaltzeit	0.056 ms
Systemleistung	20 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	-
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Durchgangsverdrahtung	-
Klirrfaktor	20 %

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät
Steuerungsschnittstelle	Kabellos
Konstanter Lichtstrom	Nein
Vernetzbarkeit	Interact Ready
Lichtregelung	-
Fotozelle	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Ausführung optische Abdeckung	-
Gesamte Länge	165 mm
Gesamte Höhe	65 mm
Gesamter Durchmesser	65 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Explosionsgefahrenklasse	-
Montage	Pendelleuchte
Nettogewicht (Stück)	0,400 kg

Notfallbetrieb

Zusätzlicher maximaler Stromverbrauch, wenn die Notstrombatterie geladen wird	0 W
Zentrale Notbeleuchtung	Nein

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.374, 0.364)
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80

Daten zur Nachhaltigkeit


Nachhaltigkeitsbewertung	Signify Circle
--------------------------	----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH
Gesamt-Produktcode	872016983830700
Bestellcode	8720169838307
Material-Nr. (12NC)	910505104941
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169838307
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169838307
Produktfamiliencode	PT332C [GreenSpace Evo Mini Pendant canopy]

GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104941

