



# GreenSpace Evo Mini-Zylinder

## SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482

GreenSpace Evo Mini-Zylinder, 3D printed, 10 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90

GreenSpace Evo Mini Cylinder ist eine nachhaltige Leuchte in einem schlanken, dezenten Design. Das macht den Zylinder zur idealen Wahl für das Gastgewerbe und den Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini Cylinder zu einer nachhaltigen Wahl. Die neuen PerfectAccent-Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffekt mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden. Weitere Anpassungen von Farben und Texturen sind über Philips MyCreation möglich.

### Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Nachhaltigkeitsbewertung	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit		
Betriebsgerät inklusive	Ja		
Garantiedauer	5 Jahre		
Lichttechnische Daten			
Lichtstrom	1355 lm		
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K		

# GreenSpace Evo Mini-Zylinder


Nennlichtausbeute (Nom)	126 lm/W	Entflammbarkeitszeichen	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	CE-Zeichen	Ja
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit CRI $\geq$ 90 und Farbtemperatur 3000K	ENEC-Zeichen	-
Optik	Breitstrahlend (WB)	EU RoHS-konform	Ja
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Unified Glare Rating CEN	Not applicable	Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
<b>Betrieb und Elektrik</b>			
Eingangsspannung	220 bis 240 V	<b>Initialkennwerte (IEC-konform)</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Lichtstromtoleranz	+/-10%
Einschaltstrom	45 A	Anfängliche Farbsättigung	(0.422, 0.386) SDCM <2
Einschaltzeit	0,004 ms	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Systemleistung	10 W	<b>Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)</b>	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.90	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 35.000 Std.	1,6 %
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	2 %
Kabel	-	Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	4 %
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	21	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.	-
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L98
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	-
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>			
Dimmbar	Nein	<b>Produktdaten</b>	
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)	Bestell-Produktnrname	SA332C 12S/PW930 PSU HWB
Konstanter Lichtstrom	Nein		BK482
<b>Mechanik und Gehäuse</b>			
Gehäusematerial	Polykarbonat	Gesamtbezeichnung des Produkts	SA332C 12S/PW930 PSU HWB
Reflektor-Material	Aluminium		BK482
Optisches Material	Aluminium	Gesamt-Produktcode	872016983843700
Material optische Abdeckung	-	Bestellcode	83843700
Befestigungsmaterial	-	Material-Nr. (12NC)	910505104954
Gehäusefarbe	Schwarz	Anzahl pro Verpackung	1
Ausführung optische Abdeckung	-	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169838437
Gesamte Länge	172 mm	Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
Gesamte Höhe	172 mm	EAN Umverpackung	8720169838437
Gesamter Durchmesser	65 mm	Produktfamiliencode	SA332C [GreenSpace Evo Mini Cylinder]
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]		
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]		
Nettogewicht (Stück)	0,400 kg		
<b>Genehmigung und Anwendung</b>			
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s		

# GreenSpace Evo Mini-Zylinder

## Abmessungsskizzen



## Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104954

