



Projecteur GreenSpace Evo

ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481

Projecteur GreenSpace Evo, 3D printed, 32 W, 3600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Angle d'ouverture de faisceau 36°, Blanc

Polycarbonate, Blanc, Rail électrique 3 allumages, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3600 lm, 32 W, 113 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Angle d'ouverture de faisceau 36°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Nombre d'appareillages	1 unité	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Driver inclus	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	113 lm/W
Service Tag	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Valeur ajoutée	Performance	Température de couleur	PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K
Garantie	5 ans	Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 36°
Données techniques de l'éclairage		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	36°
Flux lumineux	3 600 lm		

Projecteur GreenSpace Evo

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	210 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	8,07 A
Durée courant d'appel	31 ms
Consommation électrique	32 W
Facteur de puissance (fraction)	0.90
Connexion	Rail
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	51
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Système Interact Ready de pilotes sans fil
Interface de commande	Sans fil
Flux lumineux constant	Non
Connectivité	InterAct Ready

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	-
Longueur totale	224 mm
Largeur totale	92 mm
Hauteur totale	190 mm
Diamètre total	0 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	190 x 92 x 224 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Montage	Rail électrique 3 allumages
Poids net (pièce)	0,700 kg

Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non

Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	+10 à +25 °C

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386)
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80


Données sur la durabilité	
Évaluation de la durabilité	Signify Circle
Catégorie de réparation	Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.
Carbone incorporé (A1-A3)	6,78 kg CO ₂ e
Ratio de matière non vierge du produit	33,9 %
Taux de contenu recyclable du produit fini	40,5 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO ₂ eq) Unité déclarée	Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO ₂ eq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO ₂ en kg)	Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO ₂ eq / kWh)

Données du produit	
Nom du produit de la commande	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481
Nom de produit complet	ST333T 35S/PW930 WIA FPO36 WH481
Code EOC	872016983889500
Code de commande	83889500
Code 12NC	910505104998
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169838895
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169838895
Code famille de produits	ST333T [GreenSpace Evo Projector Track]

Projecteur GreenSpace Evo

Schéma dimensionnel

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	ALL	ALL	FFO ALL	160
				158
	205	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVLV	171
	495	FW930	NB/NB/HB/HOVLV	162
DIA			All	251
DIA-VLC				253
WA				224



Données photométriques



Polar Normal (separate) - 910505104998

