



# CoreLine étanche gen3

## WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200

CoreLine étanche gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Symétrique, Transparent, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil, 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 3 phases, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

### Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

### Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Nombre d'appareillages	1 unité		159 lm/W
Driver inclus	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Garantie	5 ans	Température de couleur	840 blanc neutre
Données techniques de l'éclairage		Type d'optique	Symétrique
Flux lumineux	2 700 lm	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Indice UGR	25

## CoreLine étanche gen3

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	0/50/60 Hz
Courant d'appel	16,5 A
Durée courant d'appel	0,172 ms
Consommation électrique	17 W
Facteur de puissance (fraction)	0.90
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	30
Convient pour la commutation aléatoire	Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Câblage traversant	Câblage traversant 3 phases

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation régulateur
Interface de commande	Atténuation par capteur
Flux lumineux constant	Non
Commande intégrée	Détecteur de mouvement et de lumière programmable avec regroupement sans fil

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Acier
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	1 235 mm
Largeur totale	80 mm
Hauteur totale	76 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	76 x 80 x 1235 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [6 J]
Poids net (pièce)	1,480 kg

Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Approbation et application	
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 40 °C

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+15%/-5%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.37) SDCM<3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%


Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80

Données sur la durabilité	
Évaluation de la durabilité	Unclassified
Catégorie de réparation	Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.


Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200
Nom de produit complet	WT120C G3 27S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200
Code EOC	872110335986500
Code de commande	35986500
Code 12NC	910505106540
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8721103359865
Conditionnement par carton	9
Codes EAN/UPC - Boîte	8721103348814

# CoreLine étanche gen3

## Schéma dimensionnel



## Données photométriques



Polar Normal (separate) - 910505106540

