



# FlexBlend empotrable

## RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS

FlexBlend empotrable, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM  $\leq$ 3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Óptica estructurada, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, Iluminación de emergencia central operada por CC

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Fuente de luz sustituible	No	Tensión de entrada	220 a 240 V
Número de unidades de equipo	1 unidad	Line Frequency	50 to 60 Hz
Driver incluido	Sí	Consumo de energía CLO inicial	- W W
Service tag	Sí	Average CLO power consumption	- W W
Lighting Technology	LED	Corriente de arranque	22 A
Escalera de valor	Óptima	Tiempo de irrupción	0,280 ms
Período de garantía	5 años	Consumo de energía	26 W
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	3.600 lm	Conexión	Conector push-in y retenedor
Rojo saturado (R9)	>50	Cable	-
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	138 lm/W	Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Índice de reproducción cromática (IRC)	>90		
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °		
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro		

## FlexBlend empotrable

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Distorsión armónica total	20 %

### Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de potencia/transformador	Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No
Estándar regulación DALI	DALI-2™
Nivel máximo de atenuación	1%
Conectividad	Interact Ready

### Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Óptica estructurada
Longitud global	597 mm
Anchura global	597 mm
Altura global	60 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	60 x 597 x 597 mm
Techo compatible o tipo de accesorio de instalación en techo	Visible profile ceiling version
Código de protección de entrada	IP20/54 [Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Peso neto (pieza)	3,870 kg

### Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	Sí
Iluminación de emergencia	Iluminación de emergencia central operada por CC

### Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤3

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del driver 5.000 h	0,01 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L85
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L80

### Datos de sostenibilidad


Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación C. El driver de esta luminaria puede ser sustituido por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el montaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles durante un periodo de tiempo.

### Datos de producto


Nombre de producto del pedido	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS
Nombre completo del producto	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS
Full EOC	871951410236100
Código de pedido	10236100
Código 12NC	910925866973
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514102361
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514102361
Código de gama de producto	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]

# FlexBlend empotrable

## Plano de dimensiones



## Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973

