



FlexBlend utanpåliggande

SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH

FlexBlend utanpåliggande, 26 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

1200x200 mm; H73 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten kan inte Philips/Signify garantera säker drift och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Prestanda
Garantitid	5 år

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 600 lm
Mättad röd (R9)	>50
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138 lm/W
Färgåtergivningsindex	>90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	940 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel
Armaturens ljusfördelning	84°


FlexBlend utanpåliggande

Enhetlig bländmärkning	19
Melanopisk dagsljuseffektivitetskvot	0,62
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	– W
Average CLO power consumption	– W
Ingående ström	25,1 A
Ingåendetid	0,214 ms
Strömförbrukning	26 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	–
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	15
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja (avser närvaro-/rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Total harmonisk distorsion	20 %
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
DALI-standard	DALI-2™ med utökad data: Delar 251, 252 och 253
Max. dimringsnivå	1%
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	1 200 mm
Total bredd	200 mm
Total höjd	73 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	73 x 200 x 1200 mm
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Nettovikt (styck)	3,900 kg
Nöddrift	
Central nödbelysning	Ja
Nödbelysning	DC-driven central nödbelysning
Användning och godkännande	
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s


Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar	L85
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	L75
Hållbarhetsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH
Fullständigt produktnamn	SM340C 36S/940 DEIA PCS L120 WH
Full EOC	871951410395500
Beskrivning av lokal kod	7018623
Beställningsnummer	910925867134
Materialnummer (12NC)	910925867134
Lokal kod	7018623
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514103955
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514103955
Produktfamiljskod	SM340C [FLEXBLEND STAND-ALONE]

FlexBlend utanpåliggande

Måttskiss



Fotometriska data



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867134

