



Coreline Trunking gen2

LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE

Coreline Trunking gen2, 160 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Haz ancho, Esmerilado, Blanco, IP20

CoreLine carril Gen2 es un sistema de líneas de luz diseñado para la sencillez. Se presenta en diversas longitudes, paquetes lumínicos y aberturas de haz para adaptarse a cada proyecto y aplicación. Fácil de usar e integrar con focos y sensores, CoreLine carril Gen2 proporciona una iluminación uniforme de alta calidad con una protección adicional contra la entrada accidental de agua. Este innovador sistema también es fácil de montar e instalar para unas remodelaciones y reformas más rápidas.

Datos del producto

Información general		Sustainability rating	
Código de familias de lámparas	240S [LED module, system flux 24000 lm]	-	
Fuente de luz sustituible	No	Datos técnicos de la luz	
Número de unidades de equipo	2 unidades	Flujo luminoso	24.000 lm
Driver incluido	Sí	Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Service tag	Sí	Eficacia luminica (nominal) (nom.)	150 lm/W
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Escalera de valor	Óptima	Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Clase de mantenimiento	Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Período de garantía	5 años	Tipo de óptica	Haz ancho
		Apertura de haz de luz de la luminaria	84° x 84°
		Índice de deslumbramiento unificado CEN	22


Coreline Trunking gen2

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Corriente de arranque	22,5 A
Tiempo de irrupción	0,030 ms
Consumo de energía	160 W
Factor de potencia (fracción)	0.95
Conexión	Unidad de conexión de 5 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	11
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Distorsión armónica total	9 %
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Esmerilado
Longitud global	3.400 mm
Anchura global	80 mm
Altura global	50 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	50 x 80 x 3400 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Peso neto (pieza)	5,330 kg
Aprobación y aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s


Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC plus
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤3
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L85
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L70
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE
Nombre completo del producto	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE
Full EOC	871951410805900
Código de pedido	10805900
Código 12NC	910925867548
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514108059
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514108059
Código de gama de producto	LL234X [Coreline Trunking Gen2]

Coreline Trunking gen2

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867548

